

PHILIPS

Valen taklampe,
32 W


Taklamper

2200–6500 K

Hvit

Kan
dimmes; Fjernkontroll; Justerbar
hvit; WarmGlow

8720169385177



Still inn ønsket stemning med fingertuppene

Med bare noen få enkle klikk på fjernkontrollen gir Philips LED All-In-One taklampe deg den optimale fleksibiliteten og brukervennligheten for å tilpasse lysinnstillingene med letthet. Komfortabelt lys som er skånsomt for øynene. Skap ønskede stemninger med lys som kjenner dine behov.

Belysning av høy kvalitet

- EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene

Tilpass til interiøret

- Superslankt design

Enkel å oppleve

- Enkel installering

Kontroll

- Gjør øyeblikket bedre. Justerbar med dimmefunksjoner (fjernkontroll inkludert)
- Justerbar fargetemperatur og lysstyrke

Høydepunkter

EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene



Dårlig innelysning kan være en belastning for øynene. Vi tilbringer stadig mer tid innendørs, og derfor er det viktigere enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter

oppfyller de strenge EyeComfort-kravene til blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Denne Philips LED-lysarmaturen gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent lyskvalitet, lysmengde og farge i over ti år.

Superslankt design

Den slanke designen ligger helt jevnt med taket og er perfekt til lave rom.

Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

Gjør øyeblikket bedre. Justerbar med dimmefunksjoner (fjernkontroll inkludert)

Med brukervennlig fjernkontroll kan du dimme til det perfekte lysnivået for humøret ditt.

Justerbar fargetemperatur og lysstyrke

Ved å endre fargetemperatur og lysstyrke kan du endre stemningen og atmosfæren i et rom og tilpasse lyset til forskjellige typer aktivitet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Batterier følger med: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2200–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 128 lm/W

Diverse

- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Fjernbetjening, Tunable White, Varm glød

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 160 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 2,5 kg
- Total høyde: 30 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 541 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 4100 (@2700K)
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169385177
- Nettovekt: 2,1 kg
- Bruttovekt: 2,55 kg
- Høyde: 54,5 cm
- Lengde: 5,2 cm
- Bredde: 54,5 cm



Utgivelsesdato:
2025-12-06
Versjon: 0.284

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com