

PHILIPS

Desi-sokkel/
stibelysning, EU

Utendørslamper

2700 K

Svart

Lav spenning, vanntett



8720169387010



Hagelys som du ganske enkelt kan plugge inn, koble sammen og bruke

Philips GardenLink-serien av lavspenningsprodukter omfatter en rekke utendørslys som du enkelt og trygt kan montere selv. Du kan koble flere lys til én enkelt strømforsyning, koble den til en vanlig stikkontakt og deretter enkelt legge til flere lys eller flytte lysene når som helst. Kablingen er enkel, og fordi produktene går på lavspenning, utgjør de ingen fare for deg, barna dine eller kjæledyrene dine.

Enkel i bruk

- Kompatibel med alle GardenLink-armaturer og tilbehør
- Enkel å installere med Twist & Lock-kontakter

Sikker i bruk

- Ekstra sikkerhet med 24V lavspenning

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid opptil 20,000 timer

Belysning av høy kvalitet

- Varmt hvitt lys 2700 K

Høydepunkter

Kompatibel med alle GardenLink-armaturer og tilbehør

Hver GardenLink-armatur har den samme Twist & Lock-kontakt for enkel installasjon og tilkobling. Du kan flytte armaturene og tilbehøret etter hvert som behovene for utendørsbelysning endres, noe som gir lys til hvert hjørne av hagen din.

Enkel å installere med Twist & Lock-kontakter

Superenkel installasjon og tilkobling med produktenes Twist & Lock-kontakt. Du kobler bare lysene på og du er klar!

Ekstra sikkerhet med 24V lavspenning

Lavspenningslamper (24V) er trygge å installere selv. Det er ingen risiko for elektrisk støt og du trenger heller ikke hjelp av en elektriker.

Lang levetid opptil 20,000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 20,000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

Varmt hvitt lys 2700 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer varmt, avslappende lys ved 2700 K.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Nei
- Midtpunkt: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 120
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Sokkellys og stibelysning
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Lavspenning, Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 4,5

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 2,4 kg
- Total høyde: 700 mm
- Total lengde: 120 mm
- Total bredde: 120 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 3
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: E
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 3

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169387010
- Nettovekt: 2,4 kg
- Bruttovekt: 2,79 kg
- Høyde: 76,7 cm
- Lengde: 33,6 cm
- Bredde: 12,7 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-29
Versjon: 0.232

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com