

PHILIPS

Projectline Batten


LED-lampe

Velg 1 temperatur ved hjelp av veggbryter – 3000 K / 6500 K / 4000 K

Enkel å montere med kontakten, bruk standard fargetemperatur: 3000K

30 cm

Kan kobles til opptil 8 armaturer



8720169510401



Profesjonell kvalitet for prosjektet ditt

Energieffektive og profesjonelle LED-lys til forskjellige bruksområder. ProjectLine-lysene gir deg energibesparelser og kan brukes på et bredt spekter av bruksområder. Vår nye generasjon av lysplanker gjør det mulig å velge den mest behagelige fargetemperaturen etter tidspunktet på dagen. Du kan velge mellom tre forhåndsdefinerte scener. Lysplanken kan festes til vegg (horisontalt) eller tak.

Bærekraftig valg

- Spar energi fra det øyeblikket du dreier bryteren

Høy lyskvalitet

- Du kan stole på hva Philips-emballasjen sier

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 30 000 timer

Høydepunkter

Energieffektive

Alle Philips energisparere sparer energi fra det øyeblikket du slår på bryteren. I løpet av levetiden bruker de færre kW og gir dermed også lavere energiregning. Nivået på energisparing

varierer avhengig av lampetype og teknologi.

Pålitelig kvalitet:

Philips holder løftene om lampens ytelse. Du kan stole på det Philips-emballasjen sier om lyseffekt, levetid og effekt som tilsvarer glødelamper.

Lang levetid opptil 30 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 30 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: PVC
- Optisk deksel/linsefinish: Opal
- Optisk deksel/linsemateriale: Polykarbonat

Holdbarhet

- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +40 °C

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): >80
- Lysstrømtoleranse: +/-10%
- Color Code: 3000/4000/6500
- Konstant lyseffekt (CLO): Nei
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000, 4000, 6500
- Innledende kromatisitet: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Lysstrålespredning fra armatur: 120°
- Lysytelse: 400
- Maksimalt dimmenivå: Ikke relevant
- Optisk materiale: Polykarbonat
- Optikktype: Spredningsvinkel 120°
- Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C
- Mettet rød (R9): <50
- Stroboskopisk effekt: 1,6
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 120
- Blendingstall CEN: 25

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse, Hotell, Restaurant
- Ekstrafunksjoner: ProjectLine, Vanntett

Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Spesifikasjon for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt

- Inngangsspenning: 220 til 240
- Startstrøm: 3,55
- Innløpstid: 0,111
- Effektfaktor (brøk): 0.5

Strømforbruk

- Effektforbruk: 3,4
- Strømforbrukstoleranse: +/-10%

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 32 mm
- Total lengde: 325 mm
- Total bredde: 20 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Kabel: -
- Tilkobling: Stikkontakt for nettstrøm
- Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 35 000 timer: 7,5
- Kan dimmes: Nei
- Driver inkludert: Ja
- Fixation material: -
- Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennebare overflater
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Test av glødetråd: Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
- Line Frequency: 50 or 60
- Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK02 | 0,2 J standard
- Antall utstyrsenheter: 1 enhet
- Antall produkter på MCB av 16 A type B: 284

- Egnet for tilfeldig vekslings: Ja

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169510401
- Nettovekt: 0,15 kg
- Bruttovekt: 0,19 kg
- Høyde: 3,2 cm
- Lengde: 57,5 cm
- Bredde: 4 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.229

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com