

PHILIPS

Cilantro innfelt lys

Downlights

2700 K

Hvit

8721103037930



Tre dimmenivåer uten behov for dimmer

Denne slanke spotten er enkel å installere ved hjelp av en skrueløs koblingsboks, noe som eliminerer behovet for en skrutrekker. Når den er installert, kan du nyte godt av lys med høy kvalitet i 20 000 timer, samtidig som du enkelt kan veksle mellom tre lysstyrkeinnstillinger ved hjelp av den eksisterende lysbryteren.

Enkel i bruk

- Justerbart spothode

Belysning av høy kvalitet

- EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 20 000 timer

Høydepunkter

Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene



Dårlig innelysning kan være en belastning for øynene. Vi tilbringer stadig mer tid innendørs, og derfor er

det viktigere enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter oppfyller de strenge EyeComfort-kravene til blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Denne Philips LED-lysarmaturen gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent lyskvalitet, lysmengde og farge i over ti år.

Lang levetid opptil 20 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 20 000 timer.

Spesifikasjoner

General

- Kabelfarge: hvit

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 10 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Justerbar – hev og senk
- Batterier følger med: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integreert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargekonsistens: 5 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 90

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue
- Type: Downlights
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 40 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Effektforbruk: 5

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,08 kg
- Forsenkingsavstand: 0 mm
- Total høyde: 40 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 6.8-7.5 cm x 6.8-7.5 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 90 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 500
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103037930
- Nettovekt: 0,08 kg
- Bruttovekt: 0,14 kg
- Høyde: 10,7 cm
- Lengde: 8,7 cm
- Bredde: 6 cm

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.354

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com