

PHILIPS

Zilo skinnelys

Skinnebelysning

Ingen lyspære

Svart



8721103039774



Designet for enkel installasjon og endeløse koblinger.

Philips EasyLink høyspennings skinnelyssystem kan du installere lysene du vil, der du vil ha dem i taket. På én enkelt skinne kan du enkelt legge til og fjerne en rekke forskjellige lamper og fatninger, uten behov for ekstra strømkilder. Med et slankt design som passer inn i dekoren.

Enkel i bruk

- Justerbart spothode
- Lys opp hjemmet på din måte

Ubegrensede muligheter

- Uendelige tilpasningsmuligheter

Tilpass til interiøret

- Slankt og stilig design

Materiale og utseende

- Metall i høy kvalitet

Høydepunkter

Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

Lys opp hjemmet på din måte

Svært kompatibelt med et bredt utvalg av standard og tilkoblede lyspærer og spotter, noe som gir deg mer kontroll over belysningsopplevelsen. Du kan velge lystypen som passer best for deg, for eksempel en lyspære som kan dimmes, som du kan fjernjustere, eller en som gir fullt justerbart kjølig til varmhvitt lys.

Uendelige tilpasningsmuligheter




Få allsidigheten til utvidbare skinnelys. Velg skinnelengden, strømforsyningen og lyskildene som passer best for dine behov, med et bredt utvalg av forskjellige lamper å velge mellom.

Slankt og stilig design

Med et slankt 17 mm design smelter disse belysningskinnene vakkert inn i omgivelsene og harmonerer med resten av hjemmets møbler og stil, noe som gjør dem til det perfekte valget for nesten enhver innredning.

Metall i høy kvalitet



Slitesterkt og tiltalende metallmateriale for et markant utseende.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Justerbar – hev og senk
- Batterier følger med: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Skinnebelysning

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 50 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,968 kg
- Total høyde: 140 mm
- Total lengde: 1 000 mm
- Total bredde: 60 mm

Service

- Garanti: 3 år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Armatur/sokkel: GU10
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 15
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103039774
- Nettovekt: 0,97 kg
- Bruttovekt: 1,31 kg
- Høyde: 101,5 cm
- Lengde: 11,2 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.298

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com