

# PHILIPS

## Shea skinnelys

Skinnebelysning

Ingen lyspære

Svart



8721103039996



## Designet for enkel installasjon og endeløse koblinger.

Philips EasyLink høyspennings skinnelyssystem kan du installere lysene du vil, der du vil ha dem i taket. På én enkelt skinne kan du enkelt legge til og fjerne en rekke forskjellige lamper og fatninger, uten behov for ekstra strømkilder. Med et slankt design som passer inn i dekoren.

### Enkel i bruk

- Justerbart spothode
- Legg til og fjern lys på en enkel måte
- Lys opp hjemmet på din måte

### Ubegrensede muligheter

- Uendelige tilpasningsmuligheter

### Materiale og utseende

- Metall i høy kvalitet

# Høydepunkter

## Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

## Legg til og fjern lys på en enkel måte



Endre belysningskonfigurasjonen uten problemer, uten å måtte erstatte skinner eller ekstra ledninger. Skinna har en integrert jordledning, slik at du trygt kan legge til en hvilken som helst kompatibel 3-leder sporlamper av typen H selv – bare vri og lås lampen på plass.

## Lys opp hjemmet på din måte

Svært kompatibelt med et bredt utvalg av standard og tilkoblede lyspærer og spotter, noe som gir deg mer kontroll over belysningsopplevelsen. Du kan velge lystypen som passer best for deg, for eksempel en lyspære som kan dimmes, som du kan fjernjustere, eller en som gir fullt justerbart kjølig til varmhvitt lys.

## Uendelige tilpasningsmuligheter



Få allsidigheten til utvidbare skinnelys. Velg skinnelengden, strømforsyningen og lyskildene som passer best for dine behov, med et bredt utvalg av forskjellige lamper å velge mellom.

## Metall i høy kvalitet



Slitesterkt og tiltalende metallmateriale for et markant utseende.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

**Ekstra funksjon/tilbehør følger med.**

- Justerbart spothode: Justerbar – hev og senk
- Batterier følger med: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei

**Lysegenskaper**

- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

**Diverse**

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor, Hall
- Stil: Moderne
- Type: Skinnebelysning

**Andre egenskaper**

- Strøm til lyskilden: 50 mA

**Produktets mål og vekt**

- Nettovekt: 0,14 kg
- Total høyde: 190 mm
- Total lengde: 50 mm
- Total bredde: 50 mm

**Service**

- Garanti: 3 år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Armatur/sokkel: GU10
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 5
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

**Lyspæren**

- Programvare kan oppgraderes: Nei

**Hva støttes**

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8721103039996
- Nettovekt: 0,14 kg
- Bruttovekt: 0,18 kg
- Høyde: 19 cm
- Lengde: 6,2 cm
- Bredde: 6,2 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-15  
Versjon: 0.298

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)