

PHILIPS


Spor 2 m, skinnelys

Skinnebelysning

Tilbehør

Svart

8721103040299



Designet for enkel installasjon og endeløse koblinger.

Philips EasyLink høyspennings skinnelyssystem kan du installere lysene du vil, der du vil ha dem i taket. På én enkelt skinne kan du enkelt legge til og fjerne en rekke forskjellige lamper og fatninger, uten behov for ekstra strømkilder. Med et slankt design som passer inn i dekoren.

Egenskaper

- Til alle innendørsområder

Ubegrensede muligheter

- Uendelige tilpasningsmuligheter

Tilpass til interiøret

- Slankt og stilig design

Materiale og utseende

- Materiale i høy kvalitet

Høydepunkter

Til alle innendørsområder

Dette Philips-spotten er funksjonell og elegant på samme tid, og det gir en dekorativ touch i alle rom i hjemmet.

Uendelige tilpasningsmuligheter



Få allsidigheten til utvidbare skinnelys. Velg skinnelengden, strømforsyningen og lyskildene som passer best for dine behov, med et bredt utvalg av forskjellige lamper å velge mellom.

Slankt og stilig design

Med et slankt 17 mm design smelter disse belysningsskinnene vakkert inn i omgivelsene og harmonerer med resten av hjemmets møbler og stil, noe som gjør dem til det perfekte valget for nesten enhver innredning.

Materiale i høy kvalitet



Slitesterkt og attraktivt materiale for en attraktiv og langvarig investering.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall, Plast

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Batterier følger med: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Skinnebelysning

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 8000 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,804 kg
- Total høyde: 17 mm
- Total lengde: 2 003 mm
- Total bredde: 35 mm

Service

- Garanti: 3 år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: Ikke relevant
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definerst støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103040299
- Nettovekt: 0,8 kg
- Bruttovekt: 0,92 kg
- Høyde: 109,5 cm
- Lengde: 4,5 cm
- Bredde: 4 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-22
Versjon: 0.246

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com