

PHILIPS

Skinnebelysning 4x

Skinnebelysning

3000 K

Svart

ClickFix

8721103043009



Slank og fleksibel belysningskinne

Behagelig belysningssystem med superslankt design

Belysning av høy kvalitet

- EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene

Tilpass til interiøret

- Uttrykksfull og elegant form
- Superslankt design

Høydepunkter

EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene



Dårlig innelysning kan være en belastning for øynene. Vi tilbringer stadig mer tid innendørs, og derfor er det viktigere enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter oppfyller de strenge EyeComfort-kravene til blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Denne Philips LED-lysarmaturen gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent

lyskvalitet, lysmengde og farge i over ti år.

Uttrykksfull og elegant form

Et rent, moderne design som gir rommene dine en elegant og sofistikert preg.

Superslankt design

Den slanke designen ligger helt jevnt med taket og er perfekt til lave rom.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Aluminium

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 12 500
- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Batterier følger med: Nei
- click!FIX-montering: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 5 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Spisestue, Hjemmekontor, Stue
- Stil: Moderne
- Type: Skinnelysning
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: ClickFix

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.8
- Wattstyrke: 5,5 W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,184 kg
- Høyde: 12 cm

Service

- Garanti: 3 år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 4X430
- Lysfarge: 3000
- Strømnett: AC 220–240
- Energiklassen til inkludert lyskilde: ikke aktuelt
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 4

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103043009
- Nettovekt: 0,99 kg
- Bruttovekt: 1,34 kg
- Høyde: 5,5 cm
- Lengde: 102,5 cm
- Bredde: 12,5 cm



Utgivelsesdato:
2025-10-04
Versjon: 0.192

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com