

# PHILIPS

Lyspære, 100 W,  
A60, E27

Smart LED

Smartlyspære i fullfarge

Opptil 1521 ved 2700K lumen

Enkel plug-and-play

Styres med appen eller  
stemmen

8721103046611



## Smartbelysning for hverdagslivet

Få en helt personlig lysopplevelse hjemme med denne fullfargede smartlyspæra, som kan produsere klart lys i millioner av farger så vel som forskjellige toner av hvitt lys, fritt justerbart fra kjølige, blåhvite nyanser til varme, gulaktige nyanser. Bruk den dype dimmefunksjonen til å oppnå den perfekte lysstyrken for enhver aktivitet, enten du leser en bok eller ser på en film fra sofaen. Du kan enkelt koble smartlyspæra til Wi-Fi og styre den ved hjelp av WiZ-appen eller stemmen noe som er ekstra praktisk.

### Smart styring

- Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.
- Styr fra hvor som helst med smarttelefonen
- Bli håndfri med stemmestyring
- Lysere enn noen gang
- Mange dimmemuligheter

### Smarte funksjoner

- Automatiser lysene dine med tidsplaner

### Lysmoduser

- Millioner av farger og dynamiske lysmoduser
- Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser

# Høydepunkter

## Kan styres uansett hvor du er



Styr WiZ-lysene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om lysene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

## Kan styres uansett hvor du er



Styr enhetene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om enhetene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

## Bli håndfri med stemmestyring




Kontroller lysene dine med bare lyden av stemmen din, bare aktivere integrering med Google, Alexa eller legg til Siri-snarveiene dine.

## Lysere enn noen gang



Med standard A60-form og E27-sokkel passer denne lyspæra de fleste sokler i de fleste hjem, men den kanvgi hele 1521 lmlys

## Mange dimmemuligheter




Få den perfekte belysningen for hjemmet med ei smartlyspære som kan dimmes, der du enkelt justerer lysstyrken til å passe humøret og aktivitetene, fra 100 % og helt ned til 1 %.

## Automatiser lysene dine med tidsplaner


Automatiser lysene så de passer til dine daglige eller ukentlige rutiner. Planlegg at lyset skrur seg på før du kommer hjem og ha det av når det ikke trengs.

## Millioner av farger og dynamiske lysmoduser



Velg fra en palett med flere millioner lysfarger for å skape en utrolig atmosfære i hjemmet ditt. Opplev de subtile forskjellene våre dynamiske lyseffekter har på miljøet ditt.

## Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser



Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt varmhvitt lys eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Focus og Relax for å skape den beste stemningen for dine aktiviteter.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: A60
- Sokkel: E27
- Teknologi: Smart Wi-Fi
- Type glass: Matt
- Kan dimmes: Ja

## Lyskildens mål

- Høyde: 12,2 cm
- Vekt: 0,062 kg
- Bredde: 6 cm

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2200–6500 K
- Lysfargekategori: Fullfarge
- Starttid: <0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 121,68

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 70 mA

## Informasjon

- EAN: 8721103046611
- EL nr: 872110304661100
- Produkttittel: PHI WFB 100W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: AC 220–240 V
- Wattstyrke: 12,5 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Energiforbruk kWh/1000 t: 13

## Produktets mål og vekt

- Lengde: 12,2 cm

## Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000
- Nominell effekt: 12.5 W

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 2224719
- Referanse for fluksmåling: Sphere

## Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

## Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103046611
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,11 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 7 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-14  
Versjon: 0.428

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)