

PHILIPS

Taklampe med vifte,
35 W (vifte) + 24 W (lys)

Takviftelamper

3000/4300/6500 K

Hvit

Fjernkontroll

8721103057525



Dynamisk lys med en stille, behagelig bris

Philips LED-takviftelyset kombinerer hvitt lys som kan dimmes og tilpasses, med en takvifte med brede blader for en frisk luftstrøm. Skap den perfekte atmosfæren i alle rom med SceneSwitch-lysinnstillinger og fjernkontroll.

Enkel å oppleve

- Bruk hele året rundt

Stemningsskapende lyseffekt

- Lys og komfortabel taklampe

Kontroll

- Med fjernbetjeningen kan du enkelt styre alle funksjonene på takviften og lyset. Du kan skru viften av eller på, bytte mellom tre hastigheter, velge mellom SceneSwitch-lysinnstillinger, bruke lommelykt-funksjonen og aktivere én av frem tidtakere.

Høydepunkter

Still inn helårsbruk

Med moduser for både sommer og vinter får du de beste innstillingene for å sirkulere luften i rommet året rundt.

Lys og komfortabel taklampe

Philips LED-takviftelampen gir kraftig, men behagelig belysning i hjemmet, og du kan styre den med den medfølgende fjernbetjeningen eller en veggbryter.

Fjernbetjening følger med

Du kan enkelt styre alle funksjonene i takviften og lampen ved hjelp av fjernbetjeningen. Slå lampen eller viften på eller av, velg mellom tre viftehastigheter, og bla gjennom SceneSwitch-lysinnstillinger eller tidtakere.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700–4000–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 110

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Spisestue, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Takviftelamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Fjernbetjening

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 280 mA
- Viftens luftstrøm: 11 900 m³/h
- Viftens effektivitet: 340

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 5,5 kg
- Total høyde: 310 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 1 320 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2650@4300K
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definerst støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103057525
- Nettovekt: 5,5 kg
- Bruttovekt: 8,2 kg
- Høyde: 24,1 cm
- Lengde: 69,5 cm
- Bredde: 37 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.314

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com