

# PHILIPS

Taklampe med vifte,  
30 W (vifte) + 24 W (lys)

Takviftelamper

3000/4300/6500 K

Hvit

Fjernkontroll

8721103057549



## Dynamisk lys med en stille, behagelig bris

Philips LED-takviftelyset kombinerer hvitt lys som kan dimmes og tilpasses, med en takvifte med brede blader for en frisk luftstrøm. Skap den perfekte atmosfæren i alle rom med SceneSwitch-lysinstillinger og fjernkontroll.

### Enkel å oppleve

- Bruk hele året rundt

### Stemningsskapende lyseffekt

- Lys og komfortabel taklampe

### Kontroll

- Med fjernbetjeningen kan du enkelt styre alle funksjonene på takviften og lyset. Du kan skru viften av eller på, bytte mellom tre hastigheter, velge mellom SceneSwitch-lysinstillinger, bruke lommelykt-funksjonen og aktivere én av frem tidtakere.

# Høydepunkter

## Still inn helårsbruk

Med moduser for både sommer og vinter får du de beste innstillingene for å sirkulere luften i rommet året rundt.

## Lys og komfortabel taklampe

Philips LED-takviftelampen gir kraftig, men behagelig belysning i hjemmet, og du kan styre den med den medfølgende fjernbetjeningen eller en veggbryter.

## Fjernbetjening følger med

Du kan enkelt styre alle funksjonene i takviften og lampen ved hjelp av fjernbetjeningen. Slå lampen eller viften på eller av, velg mellom tre viftehastigheter, og bla gjennom SceneSwitch-lysinnstillinger eller tidtakere.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700–4000–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 110

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Spisestue, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Takviftelamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Fjernbetjening

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 260 mA
- Viftens luftstrøm: 7 650 m<sup>3</sup>/h
- Viftens effektivitet: 255

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 4,2 kg
- Total høyde: 310 mm

## Service

- Garanti: Fem år

### Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 1 060 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2650@4300K
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103057549
- Nettovekt: 4,2 kg
- Bruttovekt: 5,7 kg
- Høyde: 22,6 cm
- Lengde: 58,5 cm
- Bredde: 30,5 cm

### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant



Utgivelsesdato:  
2026-06-24  
Versjon: 0.286

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)