

# PHILIPS

Valen taklampe,  
16 W

Taklamper

2200-6500KK

Svart

Kan  
dimmes;Fjernkontroll;Justerbar  
hvit;WarmGlow

8721103060761



## Riktig lys for alle dine behov – med et enkelt trykk

Med Philips Valen fjernstyrte lysfatninger til tak tilpasser belysningen seg til livet ditt, ikke omvendt. Forvandle rommet ditt med et klikk – enten du trenger energigivende lysstyrke for å fokusere eller varme toner for å slappe av. Eksklusiv dimmeteknologi som gir varme toner skaper den koselige atmosfæren av levende lys for den myke gløden når du vil slappe av. Ingen kompliserte oppsett, ingen problemer – bare sømløs, intuitiv kontroll for ethvert øyeblikk. Fjernkontroll følger med.

### Skap en varm stemning

- Dim til varme

### Ubegrensede muligheter

- Full fleksibilitet for å skape den perfekte atmosfæren

### Allsidig belysning for hele dagen din.

- Dyp dimming til 1 %

### Enkel å oppleve

- Lett å montere

**Kontroll**

- Enkel styring

# Høydepunkter

## Dim til varme

WarmGlow-teknologien gjør at lyset blir varmere etter hvert som det dimmes, akkurat som en tradisjonell glødepære. Dim 2700 K så lavt som 2200 K og 1 % for å skape en koselig atmosfære som etterligner levende lys.

## Full fleksibilitet for å skape den perfekte atmosfæren

Skap den ønskede stemningen for alle rommene og aktivitetene dine ved å velge mellom fem ulike innstillinger: Nightlight (2700 K), Relax (2200 K), Bright (3000 K), Concentrate (4000 K) og Energize (6500 K)

## Dyp dimming til 1 %

Du kan enkelt skape den perfekte atmosfæren med dyp dimming ned til 1 % – enten du vil se på film, dimme lyset for å gjøre deg klar til å legge deg eller trenger nattlys midt på natten.

## Lett å montere

En enkel koblingskontakt og vri- og låsemekanisme gjør at lysfatningene kan installeres raskt uten behov for spesialverktøy eller spesielle prosedyrer. Fjernbetjeningen eller veggbryteren festes enkelt på veggen, slik at de alltid er tilgjengelige når du ønsker å slå av eller på lyset.

## Enkel styring

Bare installer Valen som en vanlig lysfatning for tak, og ta den i bruk med fjernbetjeningen eller veggbryteren. Ingen paring, ingen mobilapp – bare pakk den ut av esken, installer den og kontroller den med fjernbetjeningen eller veggbryteren. Velg dine foretrukne scener eller dimmenivåer med bare et klikk. Denne lampen har en innebygd minnebrikke som lagrer den siste lysinnstillingen, slik at du alltid kan beholde favorittscenen din.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

## Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Batterier følger med: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Integreert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2200–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 125

## Diverse

- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Fjernbetjening, Tunable White, Varm glød

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 140 mA

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,8 kg
- Total høyde: 20 mm

## Service

- Garanti: Fem år

### Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 291 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2000 (@2700K)
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definerst støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103060761
- Nettovekt: 0,68 kg
- Bruttovekt: 0,85 kg
- Høyde: 29,5 cm
- Lengde: 4,8 cm
- Bredde: 29,5 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-15  
Versjon: 0.502

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)