

PHILIPS

LEDtube T5

LED

300 mm

4000 K

G5



8721103062925



Robust LED-arbeidslys med høy lyskvalitet

Ved å oppgradere til Philips LED-lysrør kan du raskt og enkelt skifte ut gamle lysrør med moderne og effektiv LED-teknologi. Dette Philips LED-lysrøret passer perfekt til steder der det trengs mye lys.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Velg en bærekraftig løsning

- Dra nytte av energibesparelsen ved LED-lys uten å ofre lyskvaliteten. Spar over 40 % strøm bare ved å bytte ut lystoffrørene dine (forbudt av EU-regelverk siden 2023).

Velg en enkel erstatning for de gamle lysrørene dine

- Designet og testet for å fungere med en rekke ulike elektroniske forkoblinger.

Høydepunkter

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Sparer over 40 % strøm sammenlignet med lysstoffrør
Kompatibel med elektronisk forkobling

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: T5
- Sokkel: G5
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 30 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 190
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 420 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 105

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Informasjon

- EAN: 8721103062925
- EL nr: 872110306292500
- Produkttittel: LED T5 mini HF 4W G5 CW 1CT/12

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: AC 17-70 V
- Effektforkbruk: 4
- Energiforbruk kWh/1000 t: 4

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 302 mm
- Total lengde: 302,5 mm
- Total bredde: 19 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 30K-80
- Lyskildeteknologi: LED
- Forkoblingskompatibilitet: HF
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: Yes

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103062925
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,08 kg
- Høyde: 2,4 cm
- Lengde: 33,7 cm
- Bredde: 3,1 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.226

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com