

# PHILIPS

## Tynl Fan-taklampe

Takviftelamper

2700–5500 K

Hvit

Kan  
dimmes; Fjernkontroll; Justerbar  
hvit

8721103095909



## Takvifte med innfellbare blader og dimbar LED-belysning

Philips [Tynl/Solr]-takviften med innfellbare blader og LED-belysning vil lyse opp innendørsrommene dine samtidig som den gir en kjølede luftstrøm. Velg mellom seks viftehastigheter og en maksimal luftstrøm på opptil 150 m<sup>3</sup>/min, slik at du enkelt kan tilpasse innstillingene til det du gjør hjemme. Tosidige vifteblader som er laget av robust kryssfiner og beholder formen uten deformasjon selv etter tusenvis av timers bruk. Det er bare å snu viftebladene for å endre fargen – fra hvit til lyst treverk, eller fra svart til mørkt treverk. Endre stemningen umiddelbart med jevn dimming ned til 10 % og tre nyanser av hvitt lys: varmhvit (2700 K), kjølig hvit (4000 K) og kjølig dagslys (5500 K). Med vår oppgraderte RF-baserte fjernkontroll kan du enkelt styre takviften med LED-belysning hvor som helst i hjemmet – du trenger ikke å rette fjernkontrollen mot viften.

### Overlegen kvalitet

- Stillegående drift

### Kontroll

- Fjernkontroll som er enkel å bruke
- Kan dimmes med 3 nyanser av hvitt lys

**Holdbarhet**

- Kraftig luftstrøm
- Justerbar viftehastighet
- To luftstrømretninger

**Sikkerhet og holdbarhet**

- Trygg og bygget for å vare

# Høydepunkter

## Stillegående drift

Stillegående likestrømsmotor (<50 dB – mindre enn kjøleskapsbrumming) forstyrrer verken søvnen din eller konsentrasjonen. Det stabile takfestet minimerer vibrasjon.

## Fjernkontroll som er enkel å bruke

Med en lettbetjent RF-basert fjernkontroll kan du enkelt styre takviften med LED-lys hvor som helst i hjemmet – du trenger ikke å rette fjernkontrollen mot viften

## Kan dimmes med 3 nyanser av hvitt lys

Philips takvifter med LED-lys tilbyr jevn dimming ned til 10 %. Velg varmhvitt lys (3000 K), kjølig hvitt lys (4300 K) eller kjølig dagslys (6500 K), slik at du kan velge den rette atmosfæren for hvert øyeblikk

## Kraftig luftstrøm

Takviften vår kjøler raskt og effektivt ned med en robust likestrømsmotor og optimalisert viftebladdesign med kraftig luftstrøm

## Justerbar viftehastighet

Med Philips takvifter kan du velge mellom seks viftehastigheter, slik at du kan tilpasse luftstrømmen nøyaktig til aktivitetene dine eller årstidene

## To luftstrømretninger

Likestrømsmotoren tillater luftstrøm fremover og bakover for bruk året rundt: kjøling om sommeren, varmluftsirkulasjon om vinteren

## Trygg og bygget for å vare

Installer Philips takvifte med LED-lys én gang, og få årevis med trygg og bekymringsfri komfort. Viften etterlever internasjonale sikkerhetsstandarder for å beskytte deg mot støt, brann og hverdagsslitasje

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700–5500
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 128

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue
- Stil: Moderne
- Type: Takviftelamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Fjernbetjening, Tunable White

**Andre egenskaper**

- Strøm til lyskilden: 330 mA
- Viftens luftstrøm: 7 980 m<sup>3</sup>/h
- Viftens effektivitet: 249

**Strømforbruk**

- Effektfaktor: 0.9

**Produktets mål og vekt**

- Nettovekt: 5,3 kg
- Total høyde: 38 mm

**Service**

- Garanti: Fem år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 4500 @4000K
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

**Lyspæren**

- Programvare kan oppgraderes: Nei

**Hva støttes**

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8721103095909
- Nettovekt: 5,3 kg
- Bruttovekt: 8,9 kg
- Høyde: 29,4 cm
- Lengde: 55,7 cm
- Bredde: 55,7 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-30  
Versjon: 0.242

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)