

# PHILIPS

## Bliss Fan-taklampe


Takviftelamper

2700–6500 K

Hvit

Kan  
dimmes;Fjernkontroll;Justerbar  
hvit

8721103096029



## Takvifte med innfellbare blader og LED-lys som kan dimmes og justeres

Philips Bliss-takviften med innfellbare vifteblader og LED-lys gir et lyst, behagelig og stilrent innneklima – hele dagen, året rundt. Med en optimalisert aerodynamisk viftebladdesign, et kraftig luftstrøm og to luftretninger leverer takviften stabil ytelse: rask kjøling om sommeren og effektiv luftsirkulasjon om vinteren. Den stillegående motoren forstyrrer verken søvn eller konsentrasjon, og det stabile takfestet sammen med de nøyaktig balanserte bladene minimerer bevegelse. Lyset i seg selv gir den høye lyskvaliteten og fleksibiliteten du forventer fra Philips. Skap perfekt atmosfære for hvert øyeblikk med jevn dimming (ned til 5 %) og justerbart hvitt lys fra varmhvit (3000 K) til kjølig dagslys (6500 K). Med vår oppgraderte RF-baserte fjernkontroll kan du enkelt styre takviften med LED-lys fra hvor som helst i hjemmet – uten å måtte peke fjernkontrollen mot viften.

### Enkel konfigurasjon

- Enkel installering

### Overlegen kvalitet

- Stillegående drift

**Kontroll**

- Sømløst justerbar atmosfære
- Fjernkontroll som er enkel å bruke

**Holdbarhet**

- Kraftig luftstrøm
- Justerbar viftehastighet
- To luftstrømretninger

# Høydepunkter

## Enkel installering

Ny mekanisk design forkorter installasjonsprosessen fra 16 til 8 enkle trinn, noe som sparer deg tid og krefter

## Stillegående drift

Stillegående likestrømsmotor (<50 dB – mindre enn kjøleskapsbrumming) forstyrrer verken søvnen din eller konsentrasjonen. Det stabile takfestet minimerer vibrasjon.

## Sømløst justerbar atmosfære

Philips takvifter med LED-lys tilbyr jevn dimming ned til 5 %, justerbart hvitt lys som går fra varmhvit (3000 K) til kjølig dagslys (6500 K), slik at du kan skape perfekt atmosfære for hvert øyeblikk

## Fjernkontroll som er enkel å bruke

Med en lettbetjent RF-basert fjernkontroll kan du enkelt styre takviften med LED-lys hvor som helst i hjemmet – du trenger ikke å rette fjernkontrollen mot viften

## Kraftig luftstrøm

Takviften vår kjøler raskt og effektivt ned med en robust likestrømsmotor og optimalisert viftebladdesign med kraftig luftstrøm

## Justerbar viftehastighet

Med Philips takvifter kan du velge mellom seks viftehastigheter, slik at du kan tilpasse luftstrømmen nøyaktig til aktivitetene dine eller årstidene

## To luftstrømretninger

Likestrømsmotoren tillater luftstrøm fremover og bakover for bruk året rundt: kjøling om sommeren, varmluftsirkulasjon om vinteren

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 128

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue
- Stil: Moderne
- Type: Takviftelamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Fjernbetjening, Tunable White

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 310 mA
- Viftens luftstrøm: 7 980 m<sup>3</sup>/h
- Viftens effektivitet: 285

#### Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 6,2 kg
- Total høyde: 29 mm

#### Service

- Garanti: Fem år

#### Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 4500 @4000K
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103096029
- Nettovekt: 6,2 kg
- Bruttovekt: 9,86 kg
- Høyde: 29,1 cm
- Lengde: 55,9 cm
- Bredde: 55,9 cm



Utgivelsesdato:  
2026-03-31  
Versjon: 0.246

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)