

PHILIPS

Bliss Fan-taklampe

Takviftelamper

2700–6500 K

Gull

Kan
dimmes;Fjernkontroll;Justerbar
hvit

8721103096067



Takvifte med innfellbare blader og LED-lys som kan dimmes og justeres

Philips Bliss-takviften med innfellbare vifteblader og LED-lys gir et lyst, behagelig og stilrent inneklima – hele dagen, året rundt. Med en optimalisert aerodynamisk viftebladdesign, et kraftig luftstrøm og to luftretninger leverer takviften stabil ytelse: rask kjøling om sommeren og effektiv luftsirkulasjon om vinteren. Den stillegående motoren forstyrrer verken søvn eller konsentrasjon, og det stabile takfestet sammen med de nøyaktig balanserte bladene minimerer bevegelse. Lyset i seg selv gir den høye lyskvaliteten og fleksibiliteten du forventer fra Philips. Skap perfekt atmosfære for hvert øyeblikk med jevn dimming (ned til 5 %) og justerbart hvitt lys fra varmhvit (3000 K) til kjølig dagslys (6500 K). Med vår oppgraderte RF-baserte fjernkontroll kan du enkelt styre takviften med LED-lys fra hvor som helst i hjemmet – uten å måtte peke fjernkontrollen mot viften.

Enkel konfigurasjon

- Enkel installering

Overlegen kvalitet

- Stillegående drift

Kontroll

- Sømløst justerbar atmosfære
- Fjernkontroll som er enkel å bruke

Holdbarhet

- Kraftig luftstrøm
- Justerbar viftehastighet
- To luftstrømretninger

Høydepunkter

Enkel installering

Ny mekanisk design forkorter installasjonsprosessen fra 16 til 8 enkle trinn, noe som sparer deg tid og krefter

Stillegående drift

Stillegående likestrømsmotor (<50 dB – mindre enn kjøleskapsbrumming) forstyrrer verken søvnen din eller konsentrasjonen. Det stabile takfestet minimerer vibrasjon.

Sømløst justerbar atmosfære

Philips takvifter med LED-lys tilbyr jevn dimming ned til 5 %, justerbart hvitt lys som går fra varmhvit (3000 K) til kjølig dagslys (6500 K), slik at du kan skape perfekt atmosfære for hvert øyeblikk

Fjernkontroll som er enkel å bruke

Med en lettbetjent RF-basert fjernkontroll kan du enkelt styre takviften med LED-lys hvor som helst i hjemmet – du trenger ikke å rette fjernkontrollen mot viften

Kraftig luftstrøm

Takviften vår kjøler raskt og effektivt ned med en robust likestrømsmotor og optimalisert viftebladdesign med kraftig luftstrøm

Justerbar viftehastighet

Med Philips takvifter kan du velge mellom seks viftehastigheter, slik at du kan tilpasse luftstrømmen nøyaktig til aktivitetene dine eller årstidene

To luftstrømretninger

Likestrømsmotoren tillater luftstrøm fremover og bakover for bruk året rundt: kjøling om sommeren, varmluftsirkulasjon om vinteren

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Gull
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 128

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue
- Stil: Moderne
- Type: Takviftelamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Fjernbetjening, Tunable White

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 310 mA
- Viftens luftstrøm: 7 980 m³/h
- Viftens effektivitet: 285

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 6,2 kg
- Total høyde: 29 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 4500 @4000K
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103096067
- Nettovekt: 6,2 kg
- Bruttovekt: 9,86 kg
- Høyde: 29,1 cm
- Lengde: 55,9 cm
- Bredde: 55,9 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.248

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com