

PHILIPS

Velyx Fan-taklampe,
32 W (vifte) + 24 W (lys)

Takviftelamper

3000/4300/6500 K

Hvit

Fjernkontroll;SceneSwitch;Juste
rbar hvit

8721103096906



Stillegående luftstrøm med varmt til kjølig hvitt lys

Philips [Velyx/Civx]-takviften med LED-belysning vil lyse opp innendørsrommene dine samtidig som den gir en kjølede luftstrøm. Velg mellom seks viftehastigheter, opptil en maksimal luftstrøm på 150 m³/min, for å mestre hva enn du har på gang hjemme. Tosidige vifteblader er laget av robust kryssfiner og beholder formen uten deformasjon selv etter tusenvis av timers bruk. Bare snu viftebladene for å endre fargen – fra hvit til lyst treverk, eller fra svart til mørkt treverk. Endre stemningen umiddelbart med jevn dimming ned til 10 % og tre nyanser av hvitt lys: varmhvit (3000 K), kjølig hvit (4500 K) og kjølig dagslys (6500 K). Med vår oppgraderte RF-baserte fjernkontroll kan du enkelt styre takviften med LED-lys fra hvor som helst i hjemmet – uten å måtte peke fjernkontrollen mot viften.

Enkel å oppleve

- Tosidig blad

Kontroll

- Kan dimmes med 3 nyanser av hvitt lys

Holdbarhet

- To luftstrømretninger
- Komfortabel luftstrøm

Sikkerhet og holdbarhet

- Beholder den opprinnelige bladformen
- Trygg og bygget for å vare

Høydepunkter

Tosidig blad

Velg blader med sider i hvitt og lyst tre, eller sider med svart og mørkt tre. Snu bladene for å skifte farge helt enkelt.

Kan dimmes med 3 nyanser av hvitt lys

Philips takvifter med LED-lys tilbyr jevn dimming ned til 10 %. Velg varmhvitt lys (3000 K), kjølig hvitt lys (4300 K) eller kjølig dagslys (6500 K), slik at du kan velge den rette atmosfæren for hvert øyeblikk

To luftstrømretninger

Likestrømsmotoren tillater luftstrøm fremover og bakover for bruk året rundt: kjøling om sommeren, varmluftsirkulasjon om vinteren

Komfortabel luftstrøm

Takviften vår kjøler raskt og effektivt ned med en robust likestrømsmotor og en maksimal luftstrøm på 170 m³/min

Beholder den opprinnelige bladformen

Bladene er laget av robust kryssfiner slik at de beholder den opprinnelige formen og unngår deformasjon etter tusenvis av timers bruk

Trygg og bygget for å vare

Installer Philips takvifte med LED-lys én gang, og få årevis med trygg og bekymringsfri komfort. Viften etterlever internasjonale sikkerhetsstandarder for å beskytte deg mot støt, brann og hverdagsslitasje

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000–4300–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 104

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue
- Stil: Moderne
- Type: Takviftelamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Fjernbetjening, SceneSwitch, Tunable White

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 260 mA
- Viftens luftstrøm: 10 200 m³/h
- Viftens effektivitet: 318

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 4,3 kg
- Total høyde: 34 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 1 320 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2500@4300K
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbar hvit (varm hvit, naturlig hvit og kjølig hvit med vekslebryter)
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103096906
- Nettovekt: 4,3 kg
- Bruttovekt: 4,3 kg
- Høyde: 19,9 cm
- Lengde: 27,6 cm
- Bredde: 65,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.246

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com