

# PHILIPS

Civx takvifte med lys,  
32 W (vifte) + 24 W (lys)

Takviftelamper

3000/4300/6500 K

Hvit

Fjernkontroll; SceneSwitch; Justerbar hvit

8721103103192



## Stillegående luftstrøm med varmt til kjølig hvitt lys

Philips [Velyx/Civx]-takviften med LED-belysning vil lyse opp innendørsrommene dine samtidig som den gir en kjølede luftstrøm. Velg mellom seks viftehastigheter, opptil en maksimal luftstrøm på 150 m<sup>3</sup>/min, for å mestre hva enn du har på gang hjemme. Tosidige vifteblader er laget av robust kryssfiner og beholder formen uten deformasjon selv etter tusenvis av timers bruk. Bare snu viftebladene for å endre fargen – fra hvit til lyst treverk, eller fra svart til mørkt treverk. Endre stemningen umiddelbart med jevn dimming ned til 10 % og tre nyanser av hvitt lys: varmhvit (3000 K), kjølig hvit (4500 K) og kjølig dagslys (6500 K). Med vår oppgraderte RF-baserte fjernkontroll kan du enkelt styre takviften med LED-lys fra hvor som helst i hjemmet – uten å måtte peke fjernkontrollen mot viften.

### Enkel å oppleve

- Tosidig blad

### Kontroll

- Kan dimmes med 3 nyanser av hvitt lys

**Holdbarhet**

- To luftstrømretninger
- Komfortabel luftstrøm

**Sikkerhet og holdbarhet**

- Beholder den opprinnelige bladformen
- Trygg og bygget for å vare

# Høydepunkter

## Tosidig blad

Velg blader med sider i hvitt og lyst tre, eller sider med svart og mørkt tre. Snu bladene for å skifte farge helt enkelt.

## Kan dimmes med 3 nyanser av hvitt lys

Philips takvifter med LED-lys tilbyr jevn dimming ned til 10 %. Velg varmhvitt lys (3000 K), kjølig hvitt lys (4300 K) eller kjølig dagslys (6500 K), slik at du kan velge den rette atmosfæren for hvert øyeblikk

## To luftstrømretninger

Likestrømsmotoren tillater luftstrøm fremover og bakover for bruk året rundt: kjøling om sommeren, varmluftsirkulasjon om vinteren

## Komfortabel luftstrøm

Takviften vår kjøler raskt og effektivt ned med en robust likestrømsmotor og en maksimal luftstrøm på 170 m<sup>3</sup>/min

## Beholder den opprinnelige bladformen

Bladene er laget av robust kryssfiner slik at de beholder den opprinnelige formen og unngår deformasjon etter tusenvis av timers bruk

## Trygg og bygget for å vare

Installer Philips takvifte med LED-lys én gang, og få årevis med trygg og bekymringsfri komfort. Viften etterlever internasjonale sikkerhetsstandarder for å beskytte deg mot støt, brann og hverdagsslitasje

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integreert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000–4300–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 104

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue
- Stil: Moderne
- Type: Takviftelamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Fjernbetjening, SceneSwitch, Tunable White

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 260 mA
- Viftens luftstrøm: 10 200 m<sup>3</sup>/h
- Viftens effektivitet: 318

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 4,3 kg
- Total høyde: 34 mm

### Service

- Garanti: Fem år

### Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 1 320 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2500@4300K
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbar hvit (varm hvit, naturlig hvit og kjølig hvit med vekslebryter)
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103103192
- Nettovekt: 4,3 kg
- Bruttovekt: 4,3 kg
- Høyde: 19,9 cm
- Lengde: 27,6 cm
- Bredde: 65,5 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-15  
Versjon: 0.242

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)