

PHILIPS

Zyra vegglamper
4,3 W

Ultra-effektiv

2700 K

Antrasitt

Vanntett



8721103104830



Vår mest energieffektive LED-belysning hittil

Philips Zyra LED-utendørsvegglampen i antrasittgrått er formstøpt i slitesterk aluminium. Designet gir toveis lysfordeling som lyser opp veggene dine med spredt og klart lys. Denne ultraeffektive utebelysningen bruker banebrytende, ny teknologi som kutter karbonutslippet, reduserer materialavfallet og senker energibruken.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 50 000 timer
- Ultra-effektiv

Overlegen kvalitet

- Slitesterk design med PowerShield-belegg

Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

Egenskaper

- Toveis lyseffekt

Høydepunkter

Lang levetid på opptil 50 000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 50 000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

Ultra-effektiv



Bruker minst 50 % mindre energi sammenlignet med tilsvarende standard LED-lys fra Philips.

Slitesterk design



Beskyttet av PowerShieldFor å holde utendørslysene i utmerket stand bruker vi et høytytende pulverbelegg levert av Interpon, et AkzoNobel-merke. Det er mer robust enn tradisjonell maling og beskytter mot falming, riper, bulker og rust for langvarig skjønnhet og ytelse.

IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Toveis lyseffekt

Denne utendørsarmaturen fra Philips skaper den perfekte stemningen i hagen eller på terrassen med toveis lyseffekt.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Kan dimmes: Nei

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Aluminium

Holdbarhet

- Nominell levetid: 50 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Ja
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integriert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Nei
- Midtpunkt: Nei

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K

Diverse

- Spesielt designet for: Garasje, Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- LED-innovasjoner: UltraEfficient
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 4,3

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,75 kg
- Total høyde: 14 mm
- Total lengde: 13 mm
- Total bredde: 10 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 800
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Energiklassen til inkludert lyskilde: B
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Ja

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103104830
- Nettovekt: 0,75 kg
- Bruttovekt: 0,84 kg
- Høyde: 15,2 cm
- Lengde: 12,1 cm
- Bredde: 15,2 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-18
Versjon: 0.174

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com