

PHILIPS

Swyn vegglamper
3,8 W

Solcelledrevet utelampe

2700 K

Svart

Dobbel lysstyrke; Fra morgen til
kveld; Sensor; Solcelle; Vannrett



8721103105554



Solcelledrevet hagebelysning til alle årstider

Philips Swyn-vegglamper er en pålitelig solcellelampe som varer lenger, reduserer energiforbruket og øker bærekraften.

Enkel installering

- Ingen ledninger kreves

Bærekraftige belysningsløsninger

- Solenergi
- Lang levetid på opptil 25 000 timer

Overlegen kvalitet

- Materiale i høy kvalitet

Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

Egenskaper

- Lys med dobbel lysstyrke

Belysning av høy kvalitet

- Varmt hvitt lys 2700 K

Høydepunkter

Ingen ledninger kreves

Denne lampen drives helt av solenergi. Ingen ledninger er nødvendig, noe som gjør disse lysene enkle å plassere og flytte hvor som helst i hagen eller et annet uteområde.

Solenergi


Philips Solar-lys er designet for å få mest mulig ut av energien de mottar fra solen – for lys som varer lenger. De bidrar ikke til strømforbruket ditt i det hele tatt, og du sparer penger på strømregningen samtidig som du gjør din del for miljøet.

Lang levetid på opptil 25 000 timer

Pålitelig LED-belysning av høy kvalitet som varer opptil 25 000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og ha perfekt stemningslys i hjemmet ditt.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips utendørslampen er laget av kvalitetsmaterialer med overlegen utførelse. Dette sikrer et solid produkt som varer lenge og ikke ruster eller blir flekkete uansett værforhold

IP44 – værbestandig

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Lys med dobbel lysstyrke

Skap en fleksibel og tiltalende atmosfære med funksjonen for dobbel lysstyrke. Lyset dempes når det er inaktivt og lyser automatisk når folk er til stede, og leverer riktig lysnivå når du trenger det.

Varmt hvitt lys 2700 K

Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer varmt, avslappende lys ved 2700 K.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Kan dimmes: Nei

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Ja
- Solenergi: Ja
- Midtpunkt: Nei

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K

Diverse

- Spesielt designet for: Garasje, Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Dobbel lysstyrke, Fra morgen til kveld, Sensor, Solcelle, Vanntett

Strømforbruk

- Wattstyrke: 3,8 W
- Effektforbruk: 3,8 W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,303 kg
- Total høyde: 11 mm
- Total lengde: 18 mm
- Total bredde: 10 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 400/10
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: DC 4
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103105554
- Nettovekt: 0,3 kg
- Bruttovekt: 0,38 kg
- Høyde: 13 cm
- Lengde: 18,5 cm
- Bredde: 11 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-24
Versjon: 0.179

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com