

PHILIPS

Smart Home-
fjernkontroll, tilpassbare knapp
rekkevidde på 15 meter

Smarttilbehør

Tilpassbare knapper

Stor rekkevidde på 15 m

Trenger ikke Wi-Fi



8721103114488



Tilgjengelig lysstyring

Få enkel og pålitelig styring over smartbelysningen med en intuitiv fjernkontroll med ni knapper som lar deg slå lysene av eller på, dimme lysstyrken, velge mellom fire forhåndsinnstilte moduser eller aktivere et nattlys på sekunder. De fire nummererte knappene kan tilpasses i WiZ-appen for å gi snarveier til favorittscenene dine, mens en pålitelig rekkevidde på 15 meter sikrer jevn styring i hele hjemmet. Fordi den kobler seg direkte til lysene dine uten å være avhengig av Wi-Fi, fungerer den pålitelig til enhver tid. Enkel å sette opp med WiZ-appen og fullt kompatibelt med alle Connected by WiZ-produkter.

Enkel konfigurasjon

- Oppsettet blir ikke enklere

Smart styring

- Stor rekkevidde
- Tilpassbare knapper
- Praktiske kontroller
- Connected by WiZ

Høydepunkter

Oppsettet blir ikke enklere

Last ned WiZ-appen, koble enheten til strøm, og koble den deretter til Wi-Fi-nettverket ditt. Nå kan du begynne å bruke den!

Stor rekkevidde

Kontroller lys og enheter innenfor en rekkevidde på opptil 15 meter (50 fot) i et normalt innendørsmiljø med skillevegger og vegger.

Tilpassbare knapper

Bruk WiZ-appen til å tilpasse lysmodusknappene på fjernkontrollen, og opprett lett tilgjengelige snarveier til favorittinnstillingene.

Praktiske kontroller

Slå lysene av eller på, juster lysstyrken, velg forskjellige lysmoduser, og bruk nattlyset – selv når Wi-Fi-nettverket er nede.

Connected by WiZ

Fullt ut kompatibel med alle Connected by WiZ-produkter – bruk WiZ-appen til å konfigurere og få alle fordelene med smartbelysning.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Batterier følger med: Ja
- Kontrollavstand: 15 m

Strømforbruk

- Spenning: 3 V

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,057 kg
- Total høyde: 1,5 mm
- Total lengde: 13,5 mm
- Total bredde: 3,8 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Batteritype: AAA (LR03)
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning

Hva støttes

- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103114488
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,08 kg
- Høyde: 16,2 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredde: 7,6 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-10
Versjon: 0.226

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com