

PHILIPS

Taklampe med vifte med faste blader, 35 W (vifte) + 24 W (lys)

Takviftelamper

3000–6500 K

Hvit

Kan dimmes;Flere fargetemperaturer;Fjernkontroll;Justerbar hvit

8721103128720



Kraftig og stillegående luftstrøm med justerbar LED-belysning

Philips Olas-takviften med LED-lys gir et lyst, behagelig og stilrent inneklima – hele dagen, året rundt. Med permanent utvidede blader, en generøs luftstrøm og to luftstrømretninger tilbyr takviften jevn ytelse, som kjøler raskt om sommeren og sirkulerer luften effektivt om vinteren. Den stillegående motoren vil ikke forstyrre søvnen eller konsentrasjonen din, mens det stabile takfestet og de perfekt balanserte viftebladene minimerer vingling, noe som holder deg trygg og forhindrer at taket sprekker. Lyset i seg selv gir den høye lyskvaliteten og fleksibiliteten du forventer fra Philips. Skap perfekt atmosfære for hvert øyeblikk med jevn dimming (ned til 5 %) og justerbart hvitt lys fra varmhvit (3000 K) til kjølig dagslys (6500 K). Med vår oppgraderte RF-baserte fjernkontroll kan du enkelt styre takviften med LED-lys fra hvor som helst i hjemmet – uten å måtte peke fjernkontrollen mot viften.

Overlegen kvalitet

- Stillegående drift

Kontroll

- Sømløst justerbar atmosfære
- Fjernkontroll som er enkel å bruke

Holdbarhet

- Kraftig luftstrøm
- Justerbar viftehastighet
- To luftstrømretninger

Sikkerhet og holdbarhet

- Trygg og stabil

Høydepunkter

Stillegående drift

Stillegående likestrømsmotor (<50 dB – mindre enn kjøleskapsbrumming) forstyrrer verken søvnen din eller konsentrasjonen. Det stabile takfestet minimerer vibrasjon.

Sømløst justerbar atmosfære

Philips takvifter med LED-lys tilbyr jevn dimming ned til 5 %, justerbart hvitt lys som går fra varmhvit (3000 K) til kjølig dagslys (6500 K), slik at du kan skape perfekt atmosfære for hvert øyeblikk

Fjernkontroll som er enkel å bruke

Med en lettbetjent RF-basert fjernkontroll kan du enkelt styre takviften med LED-lys hvor som helst i hjemmet – du trenger ikke å rette fjernkontrollen mot viften

Kraftig luftstrøm

Takviften vår kjøler raskt og effektivt ned med en robust likestrømsmotor og optimalisert viftebladdesign med kraftig luftstrøm

Justerbar viftehastighet

Med Philips takvifter kan du velge mellom seks viftehastigheter, slik at du kan tilpasse luftstrømmen nøyaktig til aktivitetene dine eller årstidene

To luftstrømretninger

Likestrømsmotoren tillater luftstrøm fremover og bakover for bruk året rundt: kjøling om sommeren, varmluftsirkulasjon om vinteren

Trygg og stabil

Stabilt takfeste og stabile lagre sammen med perfekt vektbalanserte vifteblader minimerer vibrasjon, sikrer sikkerhet og unngår sprekker i taket

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 110

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue
- Stil: Moderne
- Type: Takviftelamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Flere fargetemperaturer, Fjernbetjening, Tunable White

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 280 mA
- Viftens luftstrøm: 10 440 m³/h
- Viftens effektivitet: 298

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 5,5 kg
- Total høyde: 310 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 1 320 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2650@4300K
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103128720
- Nettovekt: 5,5 kg
- Bruttovekt: 7,9 kg
- Høyde: 25,4 cm
- Lengde: 67,7 cm
- Bredde: 35,7 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-24
Versjon: 0.193

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com