

PHILIPS

Filament mignonpære,
klar, 100 W, A60, E27 x3

LED

2700 K

1535 lm

50 000 timer



8721103134837



UltraEfficient – våre mest energieffektive LED-pærer

Philips UltraEfficient LED-lamper gir vakkert lys med umiddelbare og betydelige energibesparelser og har en suveren levetid på 50 000 timer. Reduser hyppigheten av lampeskift og nyt lyset.

Designet for å vare lenger og spare mer energi

- Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

Det beste valget for lys i toppklasse

- 5 års garanti

Høydepunkter

Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år



Unngå bryet med hyppige skifter av lyspærer. Med en levetid på opptil 50 000 timer varer våre UltraEfficient LED-lys 3,5 ganger lenger enn standard-LED-lys fra Philips, slik at du kan nyte en perfekt belysningsløsning i over 50 år.

5 års garanti

Nyt lys av høy kvalitet med lang levetid og vår sjenerøse 5-årsgaranti.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Design og utseende

- Materiale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 500 000
- Nominell levetid: 50 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Batterier følger med: Nei
- Velg farge: Nei
- Integrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 300
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 1535 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 210

Diverse

- EyeComfort: Nei
- LED-innovasjoner: UltraEfficient

Informasjon

- EAN: 8721103134837
- EL nr: 872110313483700
- Produkttittel: LED CLA A60 100W E27 WW CL ND UE 3CT/4EC

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 100
- Effektforbruk: 7,3
- Energiforbruk kWh/1000 t: 8

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 104 mm
- Total lengde: 104 mm
- Total bredde: 60 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103134837
- Nettovekt: 0,12 kg
- Bruttovekt: 0,42 kg
- Høyde: 12 cm
- Lengde: 7,7 cm
- Bredde: 21,7 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-20
Versjon: 0.214

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com