

# PHILIPS

Filament mignonpære,  
klar, 100 W, A60, E27 x3

Ultra-effektiv

2700 K

1535 lm

50 000 timer



8721103134837



## UltraEfficient – våre mest energieffektive LED-pærer

Philips UltraEfficient LED-lamper gir vakkert lys med umiddelbare og betydelige energibesparelser og har en suveren levetid på 50 000 timer. Reduser hyppigheten av lampeskift og nyt lyset.

### Designet for å vare lenger og spare mer energi

- Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

### Det beste valget for lys i toppklasse

- 5 års garanti

# Høydepunkter

**Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år**



Unngå bryet med hyppige skifter av lyspærer. Med en levetid på opptil 50 000 timer varer våre UltraEfficient LED-lys 3,5 ganger lenger enn standard-LED-lys fra Philips, slik at du kan nyte en perfekt belysningsløsning i over 50 år.

**5 års garanti**

Nyt lys av høy kvalitet med lang levetid og vår sjenerøse 5-årsgaranti.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 500 000
- Nominell levetid: 50 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 300
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 1535 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 210

## Diverse

- EyeComfort: Nei
- LED-innovasjoner: UltraEfficient

## Informasjon

- EAN: 8721103134837
- EL nr: 872110313483700
- Produkttittel: LED CLA A60 100W E27 WW CL ND UE 3CT/4EC

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spennning: AC 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 100
- Effektforkbruk: 7,3
- Energiforbruk kWh/1000 t: 8

## Produktets mål og vekt

- Total høyde: 10,4 mm
- Total lengde: 10,4 mm
- Total bredde: 6 mm

## Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103134837
- Nettovekt: 0,12 kg
- Bruttovekt: 0,42 kg
- Høyde: 12 cm
- Lengde: 7,7 cm
- Bredde: 21,7 cm



Utgivelsesdato:  
2026-03-21  
Versjon: 0.198

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)