

PHILIPS

Filament mignonpære
klar, 40 W, B35, E14 x3

LED

2700 K

470 lm

25 000 timer



8721103134899



Toppmoderne LED- lyspære til hjemmet

Philips LED-mignonpære, klar, gir en vakker, glitrende lyseffekt og har en svært lang levetid. Denne lyspæren er vakker både når den er på og av, og passer perfekt til lysekroner med små sokler (E14).

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard glødepære

Skap det rette lyset i hjemmet

- En enkel LED til daglig bruk

Høydepunkter

Erstatter standard glødepære



Med den vakre formen og de kjente dimensjonene er dette moderne belysning med energisparende standard-LED-lyskilde. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard glødepærer.

En enkel LED til daglig bruk

Philips' LED-pære til daglig bruk dekker dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir det gode lyset og den pålitelige ytelsen du venter av en LED-pære fra Philips til en rimelig pris.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel: E14
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Design og utseende

- Materiale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Batterier følger med: Nei
- Velg farge: Nei
- Integrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 300
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 138

Diverse

- EyeComfort: Nei

Informasjon

- EAN: 8721103134899
- EL nr: 872110313489900
- Produkttittel: LED classic B35 40W E14 WW CL ND 3CT/4EC

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40
- Effektforbruk: 3,4
- Energiforbruk kWh/1000 t: 4

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 97 mm
- Total lengde: 97 mm
- Total bredde: 35 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 35 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103134899
- Nettovekt: 0,04 kg
- Bruttovekt: 0,14 kg
- Høyde: 11,1 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredde: 13 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.182

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com