

PHILIPS

Smart Dial Switch, praktiske kontroller, dimming, oppladbart batteri

Smarttilbehør

Tilpassbare knapper

Veggmonterbar og fjernstyrt

Trenger ikke Wi-Fi



8721103136039



All-In-One-bryter

Styr belysningen enkelt med en elegant smart dial switch med en jevn roterende kontroll for av/på og dimming samt to programmerbare knapper for umiddelbar tilgang til favorittlysscenene dine. Tilpass knappene i WiZ-appen for å lage tilpassede snarveier, monter deretter den kompakte basen på veggen eller koble fra magnetskiven for bærbar, trådløs kontroll når du trenger det. Bryteren kommuniserer direkte med lysene, så den fungerer pålitelig selv uten Wi-Fi, mens en svak LED-ring viser når lysene er aktive, eller når det USB-oppladbare batteriet må lades. Enkel å sette opp med WiZ-appen og fullt kompatibel med alle Connected by WiZ-produkter.

Enkel konfigurasjon

- Oppsettet blir ikke enklere

Smart styring

- Stor rekkevidde
- Connected by WiZ
- Justerbare scener

Form

- Praktiske kontroller

Høydepunkter

Oppsettet blir ikke enklere

Last ned WiZ-appen, koble enheten til strøm, og koble den deretter til Wi-Fi-nettverket ditt. Nå kan du begynne å bruke den!

Stor rekkevidde

Kontroller lys og enheter innenfor en rekkevidde på opptil 15 meter (50 fot) i et normalt innendørsmiljø med skillevegger og vegger.

Connected by WiZ

Fullt ut kompatibel med alle Connected by WiZ-produkter – bruk WiZ-appen til å konfigurere og få alle fordelene med smartbelysning.

Justerbare scener

For ekstra bekvemmelighet kan du tilpasse fire lysscener i WiZ-appen. Finn den perfekte atmosfæren ved å bytte scene med et kort eller langt trykk.

Praktiske kontroller

Monter basen hvor som helst, og ta av fjernkontrollen for trådløs lysstyring når du trenger det.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Batterier følger med: Ja
- Kontrollavstand: 15 m

Strømforbruk

- Spenning: 5 V

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,1 kg
- Lengde på utstikker: 86 cm
- Bredde på utstikker: 86 cm
- Total høyde: 2,49 mm
- Total lengde: 8,6 mm
- Total bredde: 8,6 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Batteritype: LP402030
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning

Hva støttes

- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103136039
- Nettovekt: 0,1 kg
- Bruttovekt: 0,14 kg
- Høyde: 13,7 cm
- Lengde: 6,1 cm
- Bredde: 10,6 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-10
Versjon: 0.158

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com