


# PHILIPS

## Moderne

Følelse av dagslys innendørs

Lys som følger rytmen din

Fjernkontroll følger med



8721103138897



## Ta himmelen med hjem

Philips Skylight forvandler ethvert rom med en følelse av dagslys  
Designet for å gjengi lyset, skyggene og dybden i sollys, og skape  
en illusjon av dagslys innendørs

### Etterligner himmelen

- Etterligner himmelen

### Lys som beveger seg med dagen

- Lys som beveger seg med dagen

### Naturlig dagslys

- Naturlig dagslys

### Lys som passer aktivitetene dine

- Lys som passer aktivitetene dine

### Enkel installasjon og styring

- Enkel installasjon og styring

### Utviklet for bruk i fuktige områder

- Utviklet for bruk i fuktige områder

# Høydepunkter

## Etterligner himmelen



Designet for å gjengi lyset, skyggene og dybden i sollys, og skape en illusjon av dagslys innendørs

## Lys som passer aktivitetene dine




Fem forhåndsinnstilte scener inspirert av dagslys, fra sterkt fokuslys til avslappende atmosfære

## Utviklet for bruk i fuktige områder




Med en IP44-klassifisering gir Philips Skylight beskyttelse mot vannsprut, noe som gjør den egnet for kjøkken, bad og andre fuktige steder.

## Lys som beveger seg med dagen



Automatisk døgnrytme justerer automatisk lysstyrken og tonen for å gjenspeile dagslysets naturlige rytme.

## Enkel installasjon og kontroll (uten vitaup-tegn på fjernkontrollen)



Enkel og grei å installere uten spesialverktøy eller prosedyrer – intuitiv fjernkontroll inkludert

## Naturlig dagslys



Integrert BioUp-motor gir blått beriket dagslys for årvåkenhet og varmt kveldslys for avslapning

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

**Holdbarhet**

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 25 000

**Miljøet**

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

**Ekstra funksjon/tilbehør følger med.**

- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

**Lysegenskaper**

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 3500–7500
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 62,5

**Diverse**

- Spesielt designet for: Baderom, Kjøkken, Soverom, Stue, Hjemmekontor, Gang
- Stil: Moderne
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: NatureConnect

**Andre egenskaper**

- Strøm til lyskilden: 420, 220 mA

**Strømforbruk**

- Effektfaktor: 0.9
- Effektforkbruk: 48

**Produktets mål og vekt**

- Nettovekt: 6,7 kg
- Total høyde: 88 mm
- Total lengde: 653 mm
- Total bredde: 453 mm

**Service**

- Garanti: Fem år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Lysarmaturens totale lyseffekt: LS 3800
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 110–240
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

**Lyspæren**

- Programvare kan oppgraderes: Nei

**Hva støttes**

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8721103138897
- Nettovekt: 6,4 kg
- Bruttovekt: 10,97 kg
- Høyde: 53,5 cm
- Lengde: 77 cm
- Bredde: 17,5 cm



Utgivelsesdato:  
2026-06-13  
Versjon: 0.199

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)