

PHILIPS

Moderne

Følelse av dagslys innendørs

Lys som følger rytmen din

Fjernkontroll følger med



8721103138934



Ta himmelen med hjem

Philips Skylight forvandler ethvert rom med en følelse av dagslys. Designet for å gjengi lyset, skyggene og dybden i sollys, og skape en illusjon av dagslys innendørs.

Etterligner himmelen

- Etterligner himmelen

Lys som beveger seg med dagen

- Lys som beveger seg med dagen

Naturlig dagslys

- Naturlig dagslys

Lys som passer aktivitetene dine

- Lys som passer aktivitetene dine

Enkel installasjon og styring

- Enkel installasjon og styring

Utviklet for bruk i fuktige områder

- Utviklet for bruk i fuktige områder

Høydepunkter

Etterligner himmelen



Designet for å gjengi lyset, skyggene og dybden i sollys, og skape en illusjon av dagslys innendørs

Lys som passer aktivitetene dine




Fem forhåndsinnstilte scener inspirert av dagslys, fra sterkt fokuslys til avslappende atmosfære

Utviklet for bruk i fuktige områder




Med en IP44-klassifisering gir Philips Skylight beskyttelse mot vannsprut, noe som gjør den egnet for kjøkken, bad og andre fuktige steder.

Lys som beveger seg med dagen



Automatisk døgnrytme justerer automatisk lysstyrken og tonen for å gjenspeile dagslysets naturlige rytme.

Enkel installasjon og kontroll (uten vitaup-tegn på fjernkontrollen)



Enkel og grei å installere uten spesialverktøy eller prosedyrer – intuitiv fjernkontroll inkludert

Naturlig dagslys



Integrert BioUp-motor gir blått beriket dagslys for årvåkenhet og varmt kveldslys for avslapning

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Integrrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 3500–7500
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 59,7

Diverse

- Spesielt designet for: Badrom, Kjøkken, Soverom, Stue, Hjemmekontor, Gang
- Stil: Moderne
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: NatureConnect

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 630, 310 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9
- Effektforkbruk: 67

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 10,8 kg
- Total høyde: 88 mm
- Total lengde: 905 mm
- Total bredde: 603 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: LS 5300
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 110–240
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103138934
- Nettovekt: 9,8 kg
- Bruttovekt: 15,18 kg
- Høyde: 68,5 cm
- Lengde: 102 cm
- Bredde: 17,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-13
Versjon: 0.230

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com