

# PHILIPS

Mycena bærbar  
lampe

Bærbare lamper

3000/4300/6500 K

Hvit

Kan dimmes; Flere  
fargetemperaturer

8721103148469



## Dekorer med bærbart lys

Denne minimalistiske bordlampen har et oppladbart batteri på 1800 mAh som gir opptil 6 timer med pålitelig, trådløs belysning uten at ytelsen reduseres. Med en jevn lysstyrke på 150 lumen (LED-lyskilde 200 lm) gir den det perfekte lysstyrkenivået for avslappende kvelder eller for å skape en koselig atmosfære. Med alternativer for hvitt lys – kjølig 6500 K, nøytralt 4000 K og varmt 3000 K – kan du enkelt skreddersy stemningen slik at den passer til ethvert rom, fra stuer og soverom til kjøkken. Intuitive berøringskontroller gjør betjeningen enkel: Trykk for å bytte mellom lystoner, eller trykk lenge for å justere lysstyrken.

### Belysning av høy kvalitet

- EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene

### Tilpass til interiøret

- Uttrykksfull og elegant form
- Tilgjengelig i 3 farger

### Kontroll

- Kan dimmes

# Høydepunkter

## EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene



Dårlig innebelysning kan være en belastning for øynene. Vi tilbringer stadig mer tid innendørs, og derfor er

det viktigere enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter oppfyller de strenge EyeComfort-kravene til blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Denne Philips LED-lysarmaturen gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent lyskvalitet, lysmengde og farge i over ti år.

## Uttrykksfull og elegant form

Et rent, moderne design som gir rommene dine en elegant og sofistisert preg.

## Tilgjengelig i 3 farger

Velg fargen som passer til det eksisterende fargeoppsettet ditt.

## Kan dimmes

Gjør det mulig for deg å endre på stemningen ved å redusere lysstyrken på LED-belysningen fra klart hvitt, til en koselig glød – akkurat som på tradisjonelle lamper.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Batterier følger med: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integriert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000/4000/6500
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 75

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue
- Stil: Moderne
- Type: Bærbare lamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Flere fargetemperaturer

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 400 mA

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,36 kg
- Total høyde: 204 mm

## Service

- Garanti: To år

### Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 156 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 150
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbar hvit (varm hvit, naturlig hvit og kjølig hvit med vekslebryter)
- Strømnett: DC 5
- Batteritype: INR18650
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103148469
- Nettovekt: 0,36 kg
- Bruttovekt: 0,44 kg
- Høyde: 21,4 cm
- Lengde: 18 cm
- Bredde: 18 cm



Utgivelsesdato:  
2026-06-10  
Versjon: 0.191

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)