

PHILIPS

Spot 50 W, PAR16,
GU10 x 5

LED

2200–2700 K

345 lm

15 000 timer

Dimming



8721103152534



Opplev varmhvitt LED-lys som kan dimmes

Denne Philips LED-spotten gir en fokusert lysstråle som kan dimmes, har svært lang levetid og er svært energibesparende. Denne spotten er den perfekte langvarige erstatningen for 50 W spotter med en GU10-sokkel.

Belysning av høy kvalitet

- Det samme varmhvite lyset som fra glødepærer

Mer enn belysning

- Kan dimmes ned til en varm glød

Kan dimmes (LED-lyskilder)

- Kan dimmes (LED-lyskilder)

Høydepunkter

Varmhvitt lys som fra glødepærer

Denne lyskilden har en fargetemperatur på 2700 K og gir deg en varm, rolig atmosfære som er perfekt for avslapping. Perfekt for belysningsdesign i hjemmet

Kan dimmes ned til en varm glød

Med denne lyskilden kan du dimme fra varmt lys på 2200 K til lys på 2700 K. Jo mer du dimmer, jo varmere blir lyset.

Kan dimmes (LED-lyskilder)



Denne lyskilden kan brukes med de fleste lysdimmere for å skape den ønskede atmosfæren ved hjelp av jevn dimming. Sjekk kompatibilitetstabellen for dimming for å være sikker på at lysdimmeren din kan brukes med denne lyskilden.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: GU10
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Glass

Design og utseende

- Farge: Sølv
- Materiale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Batterier følger med: Nei
- Velg farge: Ja
- Integreert LED: Ja
- Dimbart lys med en varm glød: Ja
- Midtpunkt: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2200-2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 345 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 90

Diverse

- Stil: Moderne
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Varm glød

Informasjon

- EAN: 8721103152534
- EL nr: 872110315253400
- Produkttittel: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 5CT/6 EC

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 50
- Effektforbruk: 3,8
- Energiforbruk kWh/1000 t: 4

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 54 mm
- Total lengde: 54 mm
- Total bredde: 50 mm

Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 700 cd

Service

- Garanti: 3 år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 50 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- IP-klasse: IP20
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Forkoblingskompatibilitet: Nett

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103152534
- Nettovekt: 0,22 kg
- Bruttovekt: 0,26 kg
- Høyde: 11,5 cm
- Lengde: 5,2 cm
- Bredde: 17 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-24
Versjon: 0.150

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com