

PHILIPS

HDMI 2 sync box 8K med
bakgrunnsbelysning for 75–85
TV

Smart LED

Krever HDMI-inngang

Støtter 4K ved 120 Hz og 8K ved
60 Hz

4-sidig RGBIC LED-strip



8721103157478



Oppslukende – enkelt

HDMI 2.1 Sync Box har en ultrarask oppdateringsfrekvens – støtter 4K ved 120 Hz og 8K ved 60 Hz – for sanntidssynkronisering med alt innhold via HDMI, fra filmer til videospill. Den firesidige RGBIC TV-bakgrunnsbelysningen skaper en oppslukende wall-washing-effekt på veggen, som viser og blander flere farger samtidig. Forvandle hjemmeunderholdningen med smartbelysning som er enkel å installere, kan utvides og synkroniseres sømløst – koble til så mange kompatible lys du vil, og bruk en HDMI-switch for flere enheter. Styr alt med WiZ-appen, Alexa eller Google Home.

Enkel konfigurasjon

- Enkel å sette opp

Smart styring

- Styr lyset på din måte

Smarte funksjoner


- Forvandle hjemmekinoanlegget
- Egne synkroniseringsmoduser
- HDMI 2.1

Smartenheter

- Matter-sertifisert

Høydepunkter

Enkel å sette opp



Fest bakgrunnsbelysningen til TV-en, installer sync box og begynn å nyte en altoppslukende underholdningsopplevelse med en gang.

Styr lyset på din måte



Styr enkelt via WiZ-appen eller med talekommandoer via Google eller Alexa. Du kan også stille inn lysene til å slås av og på automatisk med TV-en.

Forvandle hjemmekinoanlegget



Synkroniser smartlysene med hvilket som helst videoinnhold via HDMI, og fordyp deg i handlingen i favorittfilmer, videospill og sport.

Egne synkroniseringsmoduser



Bruk WiZ-appen til å utforske forhåndsinnstilte synkroniseringsmoduser som Filmatisk og Avslapning, eller til å tilpasse lysstyrken og fargen til hver lyseffekt slik at den matcher det du ser på.

HDMI 2.1



Bare koble Sync Box til en HDMI-medieenhet som strømmepinne, digitalboks og spillkonsoll. Støtter 4K på 120 Hz, 8K på 60 Hz, HDR10+ og Dolby Vision.

Matter-sertifisert



Styr slik du vil med foretrukket smarthjemassistant – Matter-kompatibel for sømløs integrering med Alexa, Google Home og Apple Home.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Velg farge: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Sikret mot vind og vær: Nei
- Integrrert LED: Ja
- Av/på-bryter på ledningen: Nei
- Inneholder strømadapter: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 20
- Fargetemperatur: 2700/6500
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 16

Diverse

- Spesielt designet for: Stue, Underholdningsrom

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 165 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.95
- Spenning: 220-240 V
- Energiforbruk kWh/1000 t: 11

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,641 kg
- Total høyde: 0,35 mm
- Total lengde: 500 mm
- Total bredde: 1 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50/60
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 600
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Lyspære følger med: 36
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Lyspæren

- Form: NA
- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103157478
- Nettovekt: 0,64 kg
- Bruttovekt: 0,88 kg
- Høyde: 19,5 cm
- Lengde: 7,3 cm
- Bredde: 19,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-13
Versjon: 0.129

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com