

PHILIPS

Smart Neon Flex LED-Strip
10 m, Type C, Connected

Smart LED

Flerfargede lyseffekter

Statiske og dynamiske
lysmoduser

Bøyeleg LED-strip



8721103159403



Dekorer med farger

Skap liv i rommet med fantastiske flerfargede effekter – fra å jage regnbuer til glitter. Velg blant et bredt utvalg av statiske og dynamiske lysscener for å matche ethvert rom eller enhver stemning, med millioner av livlige farger lett tilgjengelig. Med det fleksible designet kan du bøye Strip i hvilken som helst form, mens en silikonhylse beskytter LED-ene og sikrer jevn lysstyrke og fargekvalitet fra ende til ende. Bruk monteringsstilbehøret til å montere og feste det på plass uten å skade overflatene. Enkel å sette opp med WiZ-appen og fullt kompatibelt med alle Connected by WiZ-produkter.

Enkel konfigurasjon

- Oppsettet kan ikke bli enklere
- Enkel installasjon

Smarte funksjoner

- SpaceSense bevegelsesdeteksjon
- Synkroniser med musikken

Smartenheter

- Matter-sertifisert

Lysmoduser

- Flerfarget lys
- Livlige farger

Høydepunkter

Oppsettet kan ikke bli enklere




1. Last ned WIZ appen
2. Slå på lyset
3. Koble lyset til Wi-Fi

Enkel installasjon



Bøy og skjær for å passe i ethvert rom, og bruk den dobbeltsidige selvklebende baksiden og monteringsstilbehøret til å feste den på plass.

SpaceSense bevegelsesdeteksjon



Gjør lysene om til bevegelsessensorer med integrert SpaceSense-teknologi, slik at de slår seg på automatisk når du går inn i rommet – alt du trenger er to eller flere Connected by WIZ-lys eller -enheter.

Synkroniser med musikken




Føl rytmen med Music Sync. Synkroniser lysene enkelt med favorittmusikken ved hjelp av mikrofonen på smarttelefonen.

Matter-sertifisert



Styr slik du vil med foretrukket smarthjemassistant – Matter-kompatibel for sømløs integrering med Alexa, Google Home og Apple Home.

Flerfarget lys



LED-strip kan produsere forskjellige farger samtidig for blendende flerfargede lyseffekter, som å jage regnbuer og glitter.

Livlige farger



Velg mellom millioner av livlige farger for å skape stemningsbelysning som passer til alt.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Hvit
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Velg farge: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Sikret mot vind og vær: Nei
- Integrert LED: Ja
- Av/på-bryter på ledningen: Ja
- Inneholder strømadapter: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Fargetemperatur: 2700/6500
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: < 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Stue, Barnerom, Underholdningsrom

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 75 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9
- Spenning: 220-240 V
- Effektforbruk: 39,5
- Energiforbruk kWh/1000 t: 11

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,27 kg
- Total høyde: 1,3 mm
- Total lengde: 1 000 mm
- Total bredde: 0,6 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lysarmaturens totale lyseffekt: NA
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Gradientfarget lys (RGBIC)
- Lyspære følger med: 45
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103159403
- Nettovekt: 1,27 kg
- Bruttovekt: 1,58 kg
- Høyde: 9,3 cm
- Lengde: 23,7 cm
- Bredde: 23,7 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-13
Versjon: 0.159

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com