

PHILIPS

Smart RGB LED-Strip, 4 m, Type C, Connected by WiZ

Smart LED

Statiske og dynamiske lysmoduser

Allsidig og klippbar

Pålitelig og enkel å installere



8721103159502



Dekorere med farger

Forvandle ethvert rom med denne allsidige smarte LED-strip. Utforsk et bredt spekter av statiske og dynamiske lyscener i livlige farger. Kutt den så den passer til møblene, langs vegger eller under skap (vær oppmerksom på at avklippede deler ikke kan festes på igjen). Et beskyttende belegg sikrer langvarig ytelse, mens den sterke selvklebende baksiden muliggjør rask og skadefri installasjon på nesten alle overflater. Enkel å sette opp med WiZ-appen og fullt kompatibelt med alle Connected by WiZ-produkter.

Enkel konfigurasjon

- Oppsettet kan ikke bli enklere
- Enkel installasjon

Smarte funksjoner

- Automatiser lysene dine med tidsplaner
- SpaceSense bevegelsesdeteksjon
- Synkroniser med musikken

Smartenheter

- Matter-sertifisert

Lysmoduser

- Livlige farger

Høydepunkter

Oppsettet kan ikke bli enklere



1. Last ned WiZ appen
2. Slå på lyset
3. Koble lyset til Wi-Fi

Enkel installasjon



Bøy og skjær for å passe i ethvert rom, og bruk den dobbeltsidige selvklebende baksiden og monteringsstilbehøret til å feste den på plass.

Automatiser lysene dine med tidsplaner

Automatiser lysene så de passer til dine daglige eller ukentlige rutiner. Planlegg at lyset skrur seg på før du kommer hjem og ha det av når det ikke trengs.

SpaceSense bevegelsesdeteksjon



Gjør lysene om til bevegelsessensorer med integrert SpaceSense-teknologi, slik at de slår seg på automatisk når du går inn i rommet – alt du trenger er to eller flere Connected by WiZ-lys eller -enheter.

Synkroniser med musikken




Føl rytmen med Music Sync. Synkroniser lysene enkelt med favorittmusikken ved hjelp av mikrofonen på smarttelefonen.

Matter-sertifisert



Styr slik du vil med foretrukket smarthjemassistant – Matter-kompatibel for sømløs integrering med Alexa, Google Home og Apple Home.

Livlige farger



Velg mellom millioner av livlige farger for å skape stemningsbelysning som passer til alt.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Velg farge: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Sikret mot vind og vær: Nei
- Integrert LED: Ja
- Av/på-bryter på ledningen: Ja
- Inneholder strømadapter: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Fargetemperatur: 2700/6500
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: < 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Stue, Barnerom, Underholdningsrom

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 75 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 220-240 V
- Effektforbruk: 5,3
- Energiforbruk kWh/1000 t: 11

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,157 kg
- Total høyde: 0,21 mm
- Total lengde: 400 mm
- Total bredde: 1 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lysarmaturens totale lyseffekt: NA
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Farget lys
- Lyspære følger med: 6.5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103159502
- Nettovekt: 0,16 kg
- Bruttovekt: 0,24 kg
- Høyde: 16,7 cm
- Lengde: 8,2 cm
- Bredde: 13,9 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-13
Versjon: 0.122

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com