

PHILIPS

Smart RGBIC LED-Strip, 2 x
5 m, Type C, Connected by

Smart LED

Flerfargede lyseffekter

Statiske og dynamiske
lysmoduser

Allsidig og klippbar



8721103159649



Dynamiske farger

Allsidige RGBIC LED-strip leverer blendende flerfargede effekter – fra regnbuer og jevne fargeoverganger til glitrende, dynamiske scener. Sett stemningen i ethvert rom ved å bruke et bredt spekter av statiske og dynamiske lysscener i livlige farger. Den er designet for fleksibilitet og kan klippes til for å passe i nesten ethvert rom, slik at du enkelt kan montere den på møbler, langs vegger eller under skap (vær oppmerksom på at avklippede deler ikke kan festes på igjen). Enkel å sette opp med WiZ-appen og fullt kompatibelt med alle Connected by WiZ-produkter.

Enkel konfigurasjon

- Oppsettet kan ikke bli enklere
- Enkel installasjon

Smarte funksjoner

- SpaceSense bevegelsesdeteksjon
- Synkroniser med musikken

Smartenheter

- Matter-sertifisert

Lysmoduser

- Flerfarget lys
- Livlige farger

Høydepunkter

Oppsettet kan ikke bli enklere




1. Last ned WiZ appen
2. Slå på lyset
3. Koble lyset til Wi-Fi

Enkel installasjon



Bøy og skjær for å passe i ethvert rom, og bruk den dobbeltsidige selvklebende baksiden og monteringsstilbehøret til å feste den på plass.

SpaceSense bevegelsesdeteksjon



Gjør lysene om til bevegelsessensorer med integrert SpaceSense-teknologi, slik at de slår seg på automatisk når du går inn i rommet – alt du trenger er to eller flere Connected by WiZ-lys eller -enheter.

Synkroniser med musikken




Føl rytmen med Music Sync. Synkroniser lysene enkelt med favorittmusikken ved hjelp av mikrofonen på smarttelefonen.

Matter-sertifisert




Styr slik du vil med foretrukket smarthjemassistant – Matter-kompatibel for sømløs integrering med Alexa, Google Home og Apple Home.

Flerfarget lys



LED-strip kan produsere forskjellige farger samtidig for blendende flerfargede lyseffekter, som å jage regnbuer og glitter.

Livlige farger



Velg mellom millioner av livlige farger for å skape stemningsbelysning som passer til alt.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Hvit
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Velg farge: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Sikret mot vind og vær: Nei
- Integrert LED: Ja
- Av/på-bryter på ledningen: Ja
- Inneholder strømadapter: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Fargetemperatur: 2700/6500
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: < 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Stue, Barnerom, Underholdningsrom

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 75 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0,7
- Spenning: 220-240 V
- Effektforbruk: 17,9
- Energiforbruk kWh/1000 t: 11

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,285 kg
- Total høyde: 0,21 mm
- Total lengde: 1 000 mm
- Total bredde: 1 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lysarmaturens totale lyseffekt: NA
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Gradientfarget lys (RGBIC)
- Lyspære følger med: 21
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103159649
- Nettovekt: 0,28 kg
- Bruttovekt: 0,54 kg
- Høyde: 21,8 cm
- Lengde: 8,2 cm
- Bredde: 18,9 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-13
Versjon: 0.231

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com