

PHILIPS

HDMI Sync Box med TV-bakgrunnsbelysning for 75–85" TV, Connected by WiZ

Smart LED

Oppslukende lyseffekter

Synkroniser med en HDMI 2.0-enhet

4K ved 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision

8721103160607

Oppslukende – enkelt

Nyt sanntidsfargematching med en sync box som støtter 4K ved 60 Hz, HDR10+ og Dolby Vision. Synkroniser enkelt lysene med en hvilken som helst HDMI 2.0-videokilde – som strømmingsenheter og digitalbokser – via HDMI-porten (merk: synkronisering er ikke mulig med smart-TV-apper). Oppsettet er raskt og greit, og i WiZ-appen finner du et utvalg forhåndsinnstilte synkroniseringsmoduser som du kan justere for en virkelig personlig underholdningsopplevelse. Enkel å sette opp med WiZ-appen, fullt kompatibelt med alle Connected by WiZ-produkter og kan styres via smarthjemassistenter som Alexa og Google Home.

Enkel konfigurasjon

- Oppsettet kan ikke bli enklere
- Enkel installasjon i 5 trinn
- For å komme i gang trenger du:

Smarte funksjoner

- Få liv i skjermen din
- Synkroniseringsmodus

Smartenheter

- Matter-sertifisert

Lysmoduser

- Oppslukende belysning

Høydepunkter

Oppsettet kan ikke bli enklere



1. Last ned WiZ appen
2. Slå på lyset
3. Koble lyset til Wi-Fi

Enkel installasjon i 5 trinn

1. Koble til bakgrunnsbelysningen og fest med klips.
2. Koble sync box til strømuttaket.
3. Koble HDMI-enheten til sync box.
4. Koble sync box til HDMI-porten på TV-en.
5. Koble bakgrunnsbelysningen til sync box.

For å komme i gang trenger du:

- Sync box med TV-bakgrunnslys
- Ekstern HDMI-videokilde
- TV
- Wi-Fi-nettverk
- Smarttelefon

Få liv i skjermen din

Synkroniser smartlysene med hvilket som helst videoinnhold via HDMI, og fordyp deg i handlingen i favorittfilmer, videospill og sport.

Synkroniseringsmodus



I WiZ-appen finner du forhåndsinnstilte synkroniseringsmoduser som Filmatisk og Avslapning, som du kan tilpasse ytterligere hvis du vil.

Matter-sertifisert



Styr slik du vil med foretrukket smarthjemassistant – Matter-kompatibel for sømløs integrering med Alexa, Google Home og Apple Home.

Oppslukende belysning



Forvandle hjemmeunderholdningen ved å synkronisere lysene med musikk og video – synkronisering av maskinvare kreves.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Velg farge: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Sikret mot vind og vær: Nei
- Integrrert LED: Ja
- Av/på-bryter på ledningen: Nei
- Inneholder strømadapter: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 20
- Fargetemperatur: 2700/6500
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 7

Lyslenke/Lightstrip

- Kan forlenges: Nei

Diverse

- Spesielt designet for: Stue, Underholdningsrom

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 110 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.75
- Spenning: 220-240 V
- Energiforbruk kWh/1000 t: 11

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,441 kg
- Total høyde: 0,35 mm
- Total lengde: 330 mm
- Total bredde: 1 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50/60
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 150
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Lyspære følger med: 21
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Lyspæren

- Form: NA
- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103160607
- Nettovekt: 0,44 kg
- Bruttovekt: 0,65 kg
- Høyde: 17,8 cm
- Lengde: 9,7 cm
- Bredde: 17,8 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-13
Versjon: 0.121

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com