

PHILIPS

Gradient Light Bars, RGBIC LED, Connected by WiZ

Smart LED

Flerfargede lyseffekter

Statiske og dynamiske lysmoduser

TV-synkronisering
(maskinvare kreves)



8721103160669



Stemning hvor som helst

Få dynamisk, flerfarget belysning inn i hjemmet med disse gradient light bars (to inkludert). RGBIC-teknologien gir livlige lyseffekter i flere farger samtidig. Plasser dem horisontalt, vertikalt eller bak TV-en/skjermen for å skape den perfekte atmosfæren. Med forhåndsinnstilte scener kan du enkelt bytte mellom dynamiske og statiske lysinnstillinger. Du kan til og med synkronisere light bars med TV-skjermen (synkroniseringsmaskinvare kreves) eller få dem til å danse i takt med favorittsangene dine.

Enkel konfigurasjon

- Oppsettet kan ikke bli enklere

Smarte funksjoner

- SpaceSense bevegelsesdeteksjon
- Synkroniser med musikken

Smartenheter

- Matter-sertifisert

Lysmoduser

- Jevne overganger
- Oppslukende belysning

Form

- Flere monteringsalternativer


Høydepunkter

Oppsettet kan ikke bli enklere




1. Last ned WiZ appen
2. Slå på lyset
3. Koble lyset til Wi-Fi

SpaceSense bevegelsesdeteksjon



Gjør lysene om til bevegelsessensorer med integrert SpaceSense-teknologi, slik at de slår seg på automatisk når du går inn i rommet – alt du trenger er to eller flere Connected by WiZ-lys eller -enheter.

Synkroniser med musikken




Føl rytmen med Music Sync. Synkroniser lysene enkelt med favorittmusikken ved hjelp av mikrofonen på smarttelefonen.

Matter-sertifisert




Styr slik du vil med foretrukket smarthjemassistant – Matter-kompatibel for sømløs integrering med Alexa, Google Home og Apple Home.

Jevne overganger




Fargelegg veggene med flere farger samtidig, bland dem jevnt for å skape vakre lysovergangseffekter.

Oppslukende belysning



Forvandle hjemmeunderholdningen ved å synkronisere lysene med musikk og video – synkronisering av maskinvare kreves.

Flere monteringsalternativer



Du kan enten legge light bars horisontalt eller bruke monteringsbrakettene til å plassere dem bak skjermen eller ved siden av TV-en.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Velg farge: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Sikret mot vind og vær: Nei
- Integrert LED: Ja
- Av/på-bryter på ledningen: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Fargetemperatur: 2700/6500
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: < 2

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Barnerom, Underholdningsrom

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 58 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 220-240 V
- Energiforbruk kWh/1000 t: 8

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,545 kg
- Total høyde: 5,04 mm
- Total lengde: 31,8 mm
- Total bredde: 9 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lysarmaturens totale lyseffekt: NA
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Lyspære følger med: 8.2
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103160669
- Nettovekt: 0,55 kg
- Bruttovekt: 0,81 kg
- Høyde: 17,1 cm
- Lengde: 7,4 cm
- Bredde: 41,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-13
Versjon: 0.150

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com