

# PHILIPS

## Wyatt Spotlight

Spot til tak og vegger

Ingen lyspære

Hvit

ClickFix



8721103163097



## Stilig og allsidig belysning for hjemmet ditt

Monter denne praktiske spotten hjemme. Velg Philips GU10 LED-lys som passer til spotstilen din og få høykvalitetsbelysning som varer lenge.

### Enkel i bruk

- Justerbart spothode
- Ingen lyspære inkludert

### Enkel installering

- Enkel ClickFix-montering

### Enkel å oppleve

- Passer bra på vegg og tak. Armaturen gjør det mulig for deg å tilpasse plasseringen til å passe med omgivelsene.

### Materiale og utseende

- Materiale i høy kvalitet

# Høydepunkter

## Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.


## Ingen lyspære inkludert

Denne armaturen leveres uten pære, som lar deg velge den lyseffekten som passer best til rommet og din personlige smak. Å velge en Philips LED-lyspære sikrer deg en høy kvalitet og langvarig lyseffekt.

## Enkel ClickFix-montering

Installer i fire enkle trinn med det patenterte Philips ClickFix installasjonssystemet. Monter spotten enkelt på egen hånd. Bare monter braketten i taket, koble til ledningene, og klikk og fest lyset i én vending.

## Fleksibel montering på vegg og tak Materiale i høy kvalitet



Slitesterkt og attraktivt materiale for en attraktiv og langvarig investering.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Nei

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ja
- Batterier følger med: Nei
- click!FIX-montering: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Hjemmekontor, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Spot til tak og vegger
- Ekstrafunksjoner: ClickFix

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 50 mA

**Produktets mål og vekt**

- Nettovekt: 0,22 kg
- Total høyde: 94 mm
- Total lengde: 100 mm
- Total bredde: 115 mm

**Service**

- Garanti: To år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Armatur/sokkel: GU10
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 50
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Antall lyskilder: 1
- Monteringsalternativer: Innfelt

**Lyspæren**

- Programvare kan oppgraderes: Nei

**Hva støttes**

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8721103163097
- Nettovekt: 0,22 kg
- Bruttovekt: 0,29 kg
- Høyde: 10,2 cm
- Lengde: 12 cm
- Bredde: 13 cm



Utgivelsesdato:  
2026-06-24  
Versjon: 0.230

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)