

PHILIPS

Wyatt Spotlight 4x

Spot til tak og vegger

Ingen lyspære

Hvit

ClickFix



8721103163158



Stilig og allsidig belysning for hjemmet ditt

Monter denne praktiske spotten hjemme. Velg Philips GU10 LED-lys som passer til spotstilen din og få høykvalitetsbelysning som varer lenge.

Enkel i bruk

- Justerbart spothode
- Ingen lyspære inkludert

Enkel installering

- Enkel ClickFix-montering

Enkel å oppleve

- Passer bra på vegg og tak. Armaturen gjør det mulig for deg å tilpasse plasseringen til å passe med omgivelsene.

Materiale og utseende

- Materiale i høy kvalitet

Høydepunkter

Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.


Ingen lyspære inkludert

Denne armaturen leveres uten pære, som lar deg velge den lyseffekten som passer best til rommet og din personlige smak. Å velge en Philips LED-lyspære sikrer deg en høy kvalitet og langvarig lyseffekt.

Enkel ClickFix-montering

Installer i fire enkle trinn med det patenterte Philips ClickFix installasjonssystemet. Monter spotten enkelt på egen hånd. Bare monter braketten i taket, koble til ledningene, og klikk og fest lyset i én vending.

Fleksibel montering på vegg og tak Materiale i høy kvalitet



Slitesterkt og attraktivt materiale for en attraktiv og langvarig investering.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Nei

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ja
- Batterier følger med: Nei
- click!FIX-montering: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Hjemmekontor, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Spot til tak og vegger
- Ekstrafunksjoner: ClickFix

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 200 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,883 kg
- Total høyde: 94 mm
- Total lengde: 628 mm
- Total bredde: 120 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Armatur/sokkel: GU10
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 50
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Antall lyskilder: 4
- Monteringsalternativer: Innfelt

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103163158
- Nettovekt: 0,88 kg
- Bruttovekt: 1,02 kg
- Høyde: 73 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 10,6 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-24
Versjon: 0.177

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com