

PHILIPS

Halogenkapsel


Halogen

28 W (40 W)

G9

Varmhvit

Kan dimmes



8727900252873



Flott, skinnende lys

Halogenkapsler fra Philips gir et klart og skinnende halogenlys og får frem det beste i belysningen din. Alle halogenprodukter fra Philips kan dimmes.

Lys av fremragende kvalitet

- Kan dimmes
- Strålende naturlig lys

Høydepunkter

Kan dimmes

Du kontrollerer det lysnivået du trenger. Denne halogenlyskilden fra Philips kan dimmes med alle dimmere og justeres fra sterkt, strålende lys til en varm, koselig glød.

Strålende naturlig lys



Denne kapselformede halogenlyspæren fra Philips gir et strålende, naturlig halogenlys. Bruk kapselformede lyspærer for å forbedre den vakre belysningen.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Form: Ikke-retningsbestemt kapsel
- Sokkel: G9
- Teknologi: Halogen
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæreoverflate: Matt

Lyskildens mål

- Diameter: 13 mm
- Høyde: 45 mm
- Bredde: 13 mm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 2 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 0.8
- Antall brytersykluser: 8 000
- Nominell levetid: 2 000

Lysegenskaper

- Bruksområde: Spesielle bruksområder, Aksentbelysning
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 100
- Fargetemperatur: 2800 K
- Lysfargekategori: Varmhvit
- Opprinnelig lysytelse: 370 lm
- Starttid: 0 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme s
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2800 K
- Lysytelse: 370 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 12,1 lm/W

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: not applicable mA

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 1

Strømforbruk

- Effektfaktor: 1
- Spenning: 230 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Effektforkbruk: 28,0 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 28

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 2 000
- Nominell lysstrøm: 370 lm
- Nominell maksimal intensitet: not applicable cd
- Nominell effekt: 28 W

Tekniske spesifikasjoner

- Kan dimmes: Ja
- Sokkelbase: G9



Utgivelsesdato: 2025-11-01
Versjon: 0.760

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com