

PHILIPS

Kompakt fluorescerende
spirallyskilde

Tornado

32 W (150 W)

E27

Varmhvit

Kan ikke dimmes



8727900876284



Enestående lysstyrke og levende farger

Energibesparende Philips Tornado-lyspærer gir en enestående klarhet og skaper mer levende farger. På grunn av den kompakte designen passer denne spirallyspæren så godt som overalt, samtidig som den gjør at du sparer både energi og penger i opptil åtte år.

Klart lys med høy ytelse


- Enestående lysstyrke og effektivitet

Sparer energi og penger

- Gir en energibesparelser på opptil 80 %
- Lang levetid – varer i opptil åtte år

Høydepunkter

Enestående lysstyrke



Økt lysstyrke betyr vanligvis økt energiforbruk. Men med Philips' energibesparende pærer kan du glede deg over klart og sterkt lys, samtidig som du sparer energi og penger. Perfekt for oppgavebelysning på (hjemme) kontorer og andre plasser som krever ekstra lysstyrke.

Gir en energibesparelse på opptil 80 %



Denne sparepæren bruker opptil 80 % mindre energi enn tradisjonelle lyskilder, noe som gjør at du sparer penger på strømregningen og bidrar til å verne om miljøet.

Lang levetid – opptil 8 år



Philips energibesparende lyspærer er utformet for å vare. Med en levetid på opptil åtte år kan unngå problemene og kostnadene forbundet med å skifte lyspære ofte, samtidig som du sparer energi år etter år.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Form: Ikke retningsbestemt spiral
- Sokkel: E27
- Teknologi: Kompaktlysrør (CFLi)
- Kan dimmes: Nei

Lyskildens mål

- Diameter: 74 mm
- Høyde: 152 mm
- Bredde: 74 mm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 8 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 0.65
- Antall brytersykluser: 8 000
- Nominell levetid: 8 000

Lysegenskaper

- Bruksområde: Ekstra lysstyrke
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Lysfargekategori: Varmhvit
- Opprinnelig lysytelse: 2255 lm
- Starttid: <0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 5–40 s
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K
- Lysytelse: 2 255 lm

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 140 mA

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.95

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spennings: 220–240 V
- Wattstyrke: 32 W
- Wattstyrke tilsvarende: 150 W
- Effektforbruk: 32,0 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 32

Nominelle verdier

- Nominell spredningsvinkel: not applicable grad(er)
- Nominell levetid: 8 000
- Nominell lysstrøm: 2255 lm
- Nominell maksimal intensitet: not applicable cd
- Nominell effekt: 32 W

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8727900876284
- Nettovekt: 0,11 kg
- Bruttovekt: 0,16 kg
- Høyde: 19 cm
- Lengde: 8 cm
- Bredde: 8 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Kromatisk koordinat Y: 420
- Kromatisk koordinat X: 463
- Kan dimmes: Nei
- Line Frequency: 50 or 60
- Sokkelbase: E27



Utgivelsesdato:
2026-02-07
Versjon: 0.1018

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com