

PHILIPS

Pinneformet
sparepære

Genie

23 W (100 W)

E27

Varmhvit

Kan ikke dimmes



8727900897135



Lite, kraftig, vakkert lys

Denne energibesparende Philips-lyspæren betaler for seg selv det første året og fortsetter å redusere strømregninger lenge etterpå. Den er liten nok til å passe i de fleste belysninger, og avgir varmt, hvitt lys fra hvor som helst i hjemmet.

Topp ytelse i kompakt utforming


- Sterkt lys i kompakt design

Sparer energi og penger

- Gir en energibesparelse på opptil 80 %
- Lang levetid – varer i opptil ti år

Høydepunkter

Sterkt lys i kompakt design



Denne Philips-energisparepæren er liten nok til å passe perfekt der du trenger ekstra sterkt lys hjemme. Ideell for små armaturer.

Gir en energibesparelse på opptil 80 %



Denne sparepæren bruker opptil 80 % mindre energi enn tradisjonelle lyskilder, noe som gjør at du sparer penger på strømgjengen og bidrar til å verne om miljøet.

Lang levetid – opptil 10 år



Philips energibesparende lyspærer er utformet for å vare. Med en levetid på opptil ti år kan du unngå problemene og kostnadene forbundet med å skifte lyspære ofte, samtidig som du sparer energi år etter år.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Form: Ikke retningsbestemt pinne
- Sokkel: E27
- Teknologi: Kompaktlysrør (CFLi)
- Kan dimmes: Nei

Lyskildens mål

- Diameter: 48 mm
- Høyde: 157 mm
- Bredde: 48 mm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 10 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 0.65
- Antall brytersykluser: 10 000
- Nominell levetid: 10 000

Lysegenskaper

- Bruksområde: Bare lys, Komfortabelt lys, Ekstra lysstyrke
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Lysfargekategori: Varmhvit
- Opprinnelig lysytelse: 1450 lm
- Starttid: 0.3 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 5–40 s
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K
- Lysytelse: 1 450 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 62

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 160 mA

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spennings: 220–240 V
- Wattstyrke: 23 W
- Wattstyrke tilsvarende: 100 W
- Effektforbruk: 23 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 23

Nominelle verdier

- Nominell spredningsvinkel: not applicable grad(er)
- Nominell levetid: 10 000
- Nominell lysstrøm: 1400 lm
- Nominell maksimal intensitet: not applicable cd
- Nominell effekt: 23 W

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8727900897135
- Nettovekt: 0,09 kg
- Bruttovekt: 0,11 kg
- Høyde: 18,7 cm
- Lengde: 4,8 cm
- Bredde: 4,8 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Kromatisk koordinat Y: 420
- Kromatisk koordinat X: 463
- Kan dimmes: Nei
- Line Frequency: 50 or 60
- Sokkelbase: E27



Utgivelsesdato:
2026-02-07
Versjon: 0.875

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com