

PHILIPS

Lineær
halogenlyskilde

Halogen

160 W (200 W)

R7s

Varmhvit

Kan dimmes



8727900920888



Klart og naturlig lys

Lineære halogenlamper fra Philips avgir et skarpt og klart halogenlys. Disse halogenlampene er utformet for å skape lys og skygge i hjemmet ditt, og på den måten gi en spennende effekt. Alle halogenprodukter fra Philips kan dimmes.

Lys av fremragende kvalitet

- Kan dimmes
- Sterkt halogenlys gir kontrast for mer fokus

Høydepunkter

Kan dimmes

Du kontrollerer det lysnivået du trenger. Denne halogenlyskilden fra Philips kan dimmes med alle dimmere og justeres fra sterkt, strålende lys til en varm, koselig glød.

Sterkt lys, rik kontrast

Med det sterke lyset fra disse halogenlyskildene fra Philips blir kontrasten dypere, bokstaver skarpere og sikten bedre. Sterkt lys er mer behagelig for øynene og gir bedre fokus.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Form: Ikke retningsbestemt lineær
- Sokkel: R7s
- Teknologi: Halogen
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæreoverflate: Matt

Lyskildens mål

- Diameter: 11 mm
- Høyde: 118 mm
- Bredde: 11 mm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 2 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 0.8
- Antall brytersykluser: 8 000
- Nominell levetid: 2 000

Lysegenskaper

- Bruksområde: Ekstra lysstyrke, Spesielle bruksområder
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 100
- Fargetemperatur: 2900 K
- Lysfargekategori: Varmhvit
- Opprinnelig lysytelse: 3100 lm
- Starttid: 0 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme s
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2900 K
- Lysytelse: 3 100 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 19,4

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: not applicable mA

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 1

Strømforbruk

- Effektfaktor: 1
- Spenning: 230 V
- Wattstyrke: 160 W
- Wattstyrke tilsvarende: 200 W
- Effektforbruk: 160,0 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 160

Nominelle verdier

- Nominell spredningsvinkel: not applicable grad(er)
- Nominell levetid: 2 000
- Nominell lysstrøm: 2730 lm
- Nominell maksimal intensitet: not applicable cd
- Nominell effekt: 160 W

Tekniske spesifikasjoner

- Kan dimmes: Ja
- Sokkelbase: R7s

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8727900920888
- Nettovekt: 9 g
- Bruttovekt: 21 g
- Høyde: 12 cm
- Lengde: 1,8 cm
- Bredde: 14 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-07
Versjon: 0.774

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com