

PHILIPS

Lineær
halogenlyskilde

Halogen

140W (175W)

R7s

Varmhvit

Kan dimmes



8727900920901



Klart og naturlig lys

Lineære halogenlamper fra Philips avgir et skarpt og klart halogenlys. Disse halogenlampene er utformet for å skape lys og skygge i hjemmet ditt, og på den måten gi en spennende effekt. Alle halogenprodukter fra Philips kan dimmes.

Lys av fremragende kvalitet

- Kan dimmes
- Sterkt halogenlys gir kontrast for mer fokus

Høydepunkter

Kan dimmes

Du kontrollerer det lysnivået du trenger. Denne halogenlyskilden fra Philips kan dimmes med alle dimmere og justeres fra sterkt, strålende lys til en varm, koselig glød.

Sterkt lys, rik kontrast

Med det sterke lyset fra disse halogenlyskildene fra Philips blir kontrasten dypere, bokstaver skarpere og sikten bedre. Sterkt lys er mer behagelig for øynene og gir bedre fokus.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Form: Lineær
- Form: Ikke retningsbestemt lineær
- Sokkel: R7s
- Teknologi: Halogen
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Diameter: 11 mm
- Høyde: 118 mm
- Bredde: 11 mm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 2 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 0.8
- Antall brytersykluser: 8 000
- Nominell levetid: 2 000

Lysegenskaper

- Bruksområde: Ekstra lysstyrke, Spesielle bruksområder
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 100
- Fargetemperatur: 3000 K
- Lysfargekategori: Varmhvit
- Opprinnelig lysytelse: 2646 lm
- Starttid: 0 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000 K
- Lysytelse: 2 646 lm

Strømforbruk

- Effektfaktor: 1
- Spenning: 230 V
- Energieffektivitetsmerke (EEL): G
- Effektforbruk: 140 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 140

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 2 000
- Nominell lysstrøm: 2646 lm
- Nominell effekt: 140.0 W

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid for lamper: 2 000
- Form: Lineær
- Kromatisk koordinat Y: 0,403
- Kromatisk koordinat X: 0,44
- EPREL-registreringsnummeret er:: 680251
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Ja
- Sokkelbase: R7s

Emballasjemål og vekt [Halogen 118MM 2Y 120W R7S 230V 1BC/10]

- EAN/UPC – produkt: 8727900920901
- Nettovekt: 9 g
- Bruttovekt: 21 g
- Høyde: 12 cm
- Lengde: 1,8 cm
- Bredde: 14 cm

Emballasjemål og vekt [Halo Linear 140.0W R7s 118mm 230V 1PF/12]

- EAN/UPC – produkt: 8719514390126
- Nettovekt: 0,01 kg
- Bruttovekt: 0,02 kg
- Høyde: 15,5 cm
- Lengde: 2,5 cm
- Bredde: 3,4 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-07
Versjon: 0.372

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com