

# PHILIPS

## Halogenkapsel

Halogen

18 W (25 W)

G9

Varmhvit

Kan dimmes



8727900922394



## Flott, skinnende lys

Halogenkapselpærer fra Philips gir et klart og skinnende halogenlys, og får frem det beste i belysningen din. Alle halogenprodukter fra Philips kan dimmes.

### Lys av fremragende kvalitet

- Kan dimmes
- Strålende naturlig lys

# Høydepunkter

## Kan dimmes

Du kontrollerer det lysnivået du trenger. Denne halogenlyskilden fra Philips kan dimmes med alle dimmere og justeres fra sterkt, strålende lys til en varm, koselig glød.

## Strålende naturlig lys



Denne kapselformede halogenlyspæren fra Philips gir et strålende, naturlig halogenlys. Bruk kapselformede lyspærer for å forbedre den vakre belysningen.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Form: Kapsel
- Form: Ikke-retningsbestemt kapsel
- Sokkel: G9
- Teknologi: Halogen
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæreoverflate: Matt

## Lyskildens mål

- Diameter: 13 mm
- Høyde: 45 mm
- Bredde: 13 mm

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 2 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 0.8
- Antall brytersykluser: 8 000
- Nominell levetid: 2 000

## Lysegenskaper

- Bruksområde: Spesielle bruksområder, Aksentbelysning
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 100
- Fargetemperatur: 2800 K
- Lysfargekategori: Varmhvit
- Opprinnelig lysytelse: 195 lm
- Starttid: 0 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme s
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2800 K
- Lysytelse: 195 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 11,1 lm/W

## Effekt

- Effektfaktor (brøk): 1

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 1
- Spenning: 230 V
- Wattstyrke: 19,0 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): G
- Effektforbruk: 19 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 19

## Nominelle verdier

- Nominell levetid: 2 000
- Nominell lysstrøm: 195 lm
- Nominell effekt: 19.0 W

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid for lamper: 2 000
- Form: Kapsel
- Kromatisk koordinat Y: 0,409
- Kromatisk koordinat X: 0,452
- EPREL-registreringsnummeret er:: 423244
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Ja
- Sokkelbase: G9

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514334731
- Nettovekt: 0 kg
- Bruttovekt: 0,01 kg
- Høyde: 12,8 cm
- Lengde: 2,5 cm
- Bredde: 5,3 cm



Utgivelsesdato:  
2025-10-22  
Versjon: 0.807

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)