



# Actualiza desde fluorescente a LED con confianza

Los tubos LED Philips UniversalFit reemplazan los tubos fluorescentes T8 y T12 y funcionan con balastros electrónicos y magnéticos. Listos para usarse. Este tubo LED de cristal de 4 pulgadas se ve y se siente como si fuera fluorescente, tiene una luz blanca brillante y es de larga duración.

#### Luz de alta calidad

· Luz fría y energizante

#### Elija una solución sostenible

• Puede confiar en la información que ofrecen los empaques de Philips.

#### Luz más allá de la iluminación

· Encendido instantáneo

### Destacados

#### 3500 K [lámparas LED]



Esta luz tiene una temperatura de color de 3500 K que proporciona una luz fría y energizante, perfecta para crear un ambiente atractivo para recibir a tus amigos o relajarte con un libro.

#### Sin UV ni RI

El rayo de luz está libre de infrarrojos, por lo que no irradia calor. Además, no hay presencia de luz ultravioleta, lo cual significa que la tela y los elementos situados bajo esta luz no pierden su color.

Encendido instantáneo

## Especificaciones

#### Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: T8
- · Toma de corriente: G13
- · Código de forma de la lámpara: T8
- · Regulable: No
- · Acabado de la luz: Blanco
- · Material del foco: Cristal

#### Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- · Vida útil nominal: 36,000

#### Medioambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

#### Características de la luz

- $\cdot$  Ángulo del rayo de luz: 240  $^\circ$
- Índice de producción de color (IRC):
  80
- · Temperatura de color: 3000 K
- · Flujo luminoso nominal: 1700 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 106 lm/W

#### **Varios**

- · EveComfort: Sí
- · Innovaciones en LED: EyeComfort

#### Información del empaque

- · Familia de productos: UniversalFit
- · EAN: 046677539146
- EOC: 539148
- Título del producto: 16T8/LED/ 48-830/UF17/G 5/2 FB

#### Consumo de energía

- Factor de energía: >0.9
- · Voltaje: 40-330 V
- Potencia en vatios equivalente: 32;40
- · Consumo de energía: 16 W

#### Dimensiones y peso del producto

- Altura total: 1,212.3 mm
- Longitud total: 1,212.3 mm
- · Ancho total: 27.8 mm

#### Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 50-120K



Fecha de publicación: 2025-08-30 Versión: 0.295 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.