

# PHILIPS

4 focos de filamento  
ámbares ST19 E26 de  
40W

LED


2.000 K

300 lm

15.000 h

Regulación

046677573966



## Luz LED de vanguardia para el hogar

Foco LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos energéticos en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

### Luz de alta calidad

- Luz ámbar

### Diseñadas para ser vistas. Lucen bien encendidas y apagadas

- LED de estilo vintage

# Destacados

## 2,000 K

Esta luz tiene una temperatura de color de 2,000 K y proporciona un ambiente extracálido e íntimo. Ideal para generar ambientaciones en tu hogar.

## Vintage (2,000 K y 2,200 K)

Imagina el look vintage de la iluminación tradicional con los beneficios del LED. Con las luces de filamentos LED Philips Vintage, puedes tener el aspecto clásico que amas, con la eficacia energética que necesitas. Brinda el color tradicional y el brillo ámbar de la iluminación incandescente

antigua. La materialidad de cristal teñido de color ámbar transparente, la base con acabado de latón y el estilo retro del filamento LED agregan un toque vintage a la iluminación decorativa de tu hogar. El sofisticado filamento giratorio te permite generar un ambiente acogedor y cálido.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Regulable: Sí

## Dimensiones del producto

- Alto: 13.7 cm
- Ancho: 6.4 cm

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000

## Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 2000 K
- Flujo luminoso nominal: 300 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 820 | CCT of 2000K

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Decorativas

## Otras características

- Eficacia: 68 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 046677573966
- EOC: 573963
- Título del producto: 4.4ST19/VIN/820/E26/Amber/G D4/4PFT20

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios equivalente: 40 W
- Consumo de energía: 4.4 W

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13.7 cm

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677573966
- Peso neto: 0.18 kg
- Peso bruto: 0.3 kg
- Alto: 17.9 cm
- Largo: 7 cm
- Ancho: 27.5 cm



Fecha de publicación:  
2025-06-14  
Versión: 0.75

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)