



Luz LED de vanguardia para el hogar

Foco LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos energéticos en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

Luz de alta calidad

· Luz natural diurna

Diseñadas para ser vistas. Lucen bien encendidas y apagadas

· LED de cristal clásico

Destacados

Luz natural diurna



Este foco tiene una temperatura de color de 5000 K, lo que logra un efecto luminoso muy similar al de la luz diurna. La luz natural diurna ayuda a mantener la concentración y a resaltar los detalles.

Diseño transparente de cristal

El look que te encanta, el rendimiento que esperas. Diseños clásicos de cristal transparente que reproducen la hermosa luz reluciente de la iluminación tradicional, para brindar un ajuste perfecto en todo el hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- · Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- · Toma de corriente: E26
- · Regulable: Sí
- · Acabado de la luz: Transparente

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20.000
- · Vida útil nominal: 15,000

Medioambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- \cdot Ángulo del rayo de luz: 300 $^\circ$
- Índice de producción de color (IRC):
 90
- Temperatura de color: 5000 K
- · Flujo luminoso nominal: 400 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- · Código de color: 950 | CCT of 5000K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 90 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- · Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales:
 Regulable, Decorativas

Información del empaque

- EAN: 046677573997
- EOC: 573997
- · Título del producto:
- 4.4ST19/VIN/950/CL/G/E26/DIM 4/4PF T20

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- · Voltaje: 120 V
- · Potencia en vatios equivalente: 40 W
- · Consumo de energía: 4.4 W

Dimensiones y peso del producto

- Altura total: 137 mmLongitud total: 137 mm
- · Ancho total: 64 mm

Especificaciones técnicas

· Frecuencia: 60



Fecha de publicación: 2025-08-30 Versión: 0.86 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.