

# PHILIPS

4 focos de filamento  
blancos A19 E26 de 40W

LED

5000/2700/3000/3500/4000  
K

450 lm

15.000 h

Regulación de intensidad

046677576301



## Iluminación incomparable

Luces LED de última generación que proporciona una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrará dinero en energía de forma inmediata y reducirá la frecuencia de sustitución de focos, sin comprometer la calidad de la iluminación.

### Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

### Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- Ajuste perfecto y acabado de alta calidad

### Cree la luz adecuada para su hogar

- Perfecto para la iluminación general de una habitación

# Destacados

## Diseñado para la comodidad de tus ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es

demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

### Ajuste perfecto

Con una forma familiar, estos focos son perfectos para tus lámparas existentes. Se ven justo como los focos clásicos.

## Perfecto para la iluminación general



Iluminación moderna con luces LED estándar de Philips para una iluminación perfecta e integral cada tipo de habitación.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Cristal

## Dimensiones del producto

- Alto: 11 cm
- Ancho: 6 cm

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 5000/2700/3000/3500/4000 K
- Flujo luminoso nominal: 450 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 5000/2700/3000/3500/4000

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

## Otras características

- Eficacia: 90 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 046677576301
- EOC: 576306
- Título del producto: 5A19/WhiteD/5CCT/FR/G/E26/DIM 4/4PF T20

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 5 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W

#### Dimensiones y peso del producto

- Largo: 11 cm

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677576301
- Peso neto: 0.11 kg
- Peso bruto: 0.2 kg
- Alto: 21.7 cm
- Largo: 6.5 cm
- Ancho: 12.5 cm



Fecha de publicación:  
2025-04-19  
Versión: 0.70

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)