



# Iluminación incomparable

Luces LED de última generación que proporciona una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrará dinero en energía de forma inmediata y reducirá la frecuencia de sustitución de focos, sin comprometer la calidad de la iluminación

# Luz de alta calidad

· Diseñada para que el confort de sus ojos

# Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

· Ajuste perfecto y acabado de alta calidad

#### Cree la luz adecuada para su hogar

· Perfecto para la iluminación general de una habitación

# Destacados

# Diseñado para la comodidad de tus ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

#### Ajuste perfecto

Con una forma familiar, estos focos son perfectos para tus lámparas existentes. Se ven justo como los focos clásicos.

### Perfecto para la iluminación general



Iluminación moderna con luces LED estándar de Philips para una iluminación perfecta e integral cada tipo de habitación.

# Especificaciones

#### Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- · Toma de corriente: E26
- · Regulable: Sí
- Acabado de la luz: BlancoMaterial del foco: Cristal

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15.000

#### Medioambiente

 Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

#### Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC):
  90
- Temperatura de color:
   2700-3000-3500-4000-5000 K
- · Flujo luminoso nominal: 1100 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 5000/2700/3000/3500/4000
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 122 lm/W

#### **Varios**

- · EyeComfort: Sí
- · Innovaciones en LED: EyeComfort
- · Características adicionales: Regulable

### Información del empaque

- EAN: 046677576325
- EOC: 576322
- Título del producto: 9A21/WhiteD/ 5CCT/FR/G/E26/DIM 4/2PF T20

#### Consumo de energía

- · Factor de energía: 0.7
- · Voltaje: 120 V
- · Potencia en vatios equivalente: 75 W
- · Consumo de energía: 9 W

# Dimensiones y peso del producto

Altura total: 130 mmLongitud total: 130 mmAncho total: 67 mm

# Especificaciones técnicas

· Frecuencia: 60

# Dimensiones y peso del empaque

• EAN/UPC - Producto: 046677576325

Peso neto: 0.09 kgPeso bruto: 0.19 kgAlto: 20.4 cmLargo: 8 cm

• Ancho: 15.5 cm



Fecha de publicación: 2025-08-30 Versión: 0.81

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.