

PHILIPS

Foco BR30 E26 de
65 W

Ultraeficiente

3.000K

650 lm

50000h

Regulación de intensidad

046677581671



La lámpara Ultra Efficient le proporciona la solución más sostenible y de ahorro de energía.

Los focos de luz LED de Philips proporcionan una hermosa luz blanca cálida, una vida útil excepcionalmente larga y un ahorro de energía significativo e inmediato. Con un diseño puro y elegante, esta luz es el reemplazo perfecto para tus focos blancos convencionales.

Elija una solución sostenible

- Iluminación de larga duración: dura hasta 50 años

Luz más allá de la iluminación

- Con regulador

Destacados

Iluminación de larga duración: dura hasta 50 años



Con una vida útil de hasta 50,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar tus luces con frecuencia y disfruta de una solución perfecta en iluminación durante más de 50 años.

Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Toma de corriente: E26
- Regulable: Sí
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Plástico

Dimensiones del producto

- Alto: 13 cm
- Ancho: 9.4 cm

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 50,000

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 3000 K
- Flujo luminoso nominal: 650 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 930 | CCT of 3000K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: UltraEfficient, EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Eficacia: 144 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677581671
- EOC: 581678
- Título del producto: 4.5BR30/UE/930/P/E26/D/T20 1PF/3 SRP

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios: 4.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 65 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677581671
- Peso neto: 0.07 kg
- Peso bruto: 0.1 kg
- Alto: 20.9 cm
- Largo: 9.5 cm
- Ancho: 13 cm



Fecha de publicación:
2025-05-21
Versión: 0.115

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com